

LED筒灯

轻巧结实 安装便捷

筒灯采用一体式设计，除简洁美观外，发光面大于一般品牌，让出光更均匀明亮，可普遍应用在泛光照明环境中，是取代节能灯的不二选择；同时也通过CCC强制认证及无蓝光危害测试，舒适安全有保障。



功率	3.7W		5.7W	
色温	4000K	6500K	4000K	6500K
流明输出	255lm		430lm	
开孔尺寸	75mm		90mm	
CRI	>80			
防护等级	IP20			
产品尺寸	Ø90xH35mm		Ø105xH35mm	

- 防摔耐震动 - 整体成型后盖，强度高
- 不伤手 - 高强度护套弹簧夹，弹力大
- 超薄设计 - 壳体高度≤5cm，满足狭小吊顶空间
- 高性能LED颗粒 - 满足能源之星测试标准，长效有保障
- 显色指数>80 - 高度还原物体原本色彩
- 严选 LED 芯片 - 确保光效寿命15000小时



光效柔和



超薄设计



安装便捷



使用寿命长

产品型号	功率	开孔	亮度	色温	箱入数	12NC
浦利乐 筒灯 3.7W 4000K D75	3.7W	75mm	255lm	4000K	12	929004075039
浦利乐 筒灯 3.7W 6500K D75	3.7w	75mm	255lm	6500K	12	929004075139
浦利乐 筒灯 5.7W 4000K D90	5.7W	90mm	430lm	4000K	12	929004075239
浦利乐 筒灯 5.7W 6500K D90	5.7W	90mm	430lm	6500K	12	929004075339