



## LED投光灯

### 均匀光效 纤巧节能

FL007 LED投光灯采用了紧凑设计，外形更加纤巧，铝压铸壳体，坚固耐用。IP65、IK06防护等级加上防腐蚀粉末涂层，确保产品可以长期应用户外或者工矿环境。更可靠的工艺，更先进的LED科技，更高的系统光效，可以用来替代普通LED户外、工矿灯具以及传统泛光灯具，实现可持续发展。



壳体材质	铝压铸			
壳体涂层	黑色喷粉，RAL9017			
瓦数	30W	50W	100W	200W
功率因数	>0.9			
色温	6500K			
防护等级	IP65, IK06			
防虹吸设计	是			
呼吸器	否			
盐雾测试	200小时			
绝缘等级	一类			
工作温度范围	-20°C -40°C (环境温度)			
电源线长度	150mm			
灯具尺寸(mm)	148x29x139	185x32x177	261x38x255	362x54x354
包装	12只一箱	6只一箱	4只一箱	

- 出光柔和舒适，重新设计的优质钢化玻璃面罩，增加美观，并降低眩光对眼睛的刺激
- 超薄集成式设计，更加紧凑，极好地降低灯具的曝光，见光不见灯
- 高品质压铸铝外壳，防水防尘防冲击，适用在宽范围温度变化的环境
- 采用了紧凑设计，外形纤巧，坚固耐用，长效免维护，降低使用成本



亮丽柔和  
舒适感受



轻巧灵活  
美观简洁



设计精良  
安全可靠



经久耐用  
经济节能

产品型号	功率	色温	12NC
PILA FL007 G2 30W/865 CN	30W	6500K	911401853885
PILA FL007 G2 50W/865 CN	50W	6500K	911401853985
PILA FL007 G2 100W/865 CN	100W	6500K	911401854085
PILA FL007 G2 200W/865 CN	200W	6500K	911401854185