

# LED高天棚灯

## 轻巧结实 安装便捷

HB007是一款经济型高天棚灯具，采用了大尺寸铝压铸壳体做散热器，具有坚固可靠、工矿环境适应性强、散热效果佳等特点。本产品提供了100W, 200W两种选择，可以防御IP65、IK06恶劣环境对灯具的挑战。同时，发光效率高、明亮不刺眼、使用寿命长、高度稳定和可靠使其成为车间、仓库、体育场馆、展馆等场所绝佳照明利器。



结构和材质	铝压铸	
瓦数	100W	200W
电压	220-240V,50/60Hz	
流明	11000lm	22000lm
色温	6500K	
出光角	110度	
芯片组型号	2835	
绝缘等级	一类	
功率因数	>0.95	
壳体颜色	黑色(喷粉), RAL9005	
防护等级	IP65,IK06	
盐雾测试	300小时	
工作温度范围	-20°C to +45°C (环境温度)	
电源线	飞线, 0.3米	
寿命	30,000小时(L70)	
附件	M10钢制挂钩, 含在包装内	
尺寸	φ220*H50mm	φ300*H50mm
包装	一箱一个	

- 坚固可靠、工矿环境适应性强、散热效果佳
- 发光效率高、明亮不刺眼
- 使用寿命长、高度稳定和可靠



明亮光效



超薄设计



安装便捷



使用寿命长

产品型号	功率	亮度	色温	箱入数	12NC
PILAHB007G2100W/865CN	100W	11000lm	6500K	1只一箱	911401854285
PILAHB007G2200W/865CN	200W	22000lm	6500K	1只一箱	911401854385