



# LED背发光平板灯

## 纯净明亮 舒适时尚

PL007 LED背发光平板灯，四角无缝一体化，发光均匀无斑点，手机拍摄无频闪，轻巧灵活应用广。



流明输出	2900lm
功率	36W
光效	≥80lm/w
色温	4000K/6500K
显色指数	≥80
SDCM	≤5
输入电压	220-240V,50/60Hz
寿命	15,000 小时 L70/B50 @ Ta 25°C
尺寸 (L*W*H)	Normal:595*595*35mm/CPC:600*600*35mm
驱动/IP/IK等级	Class I,IP20,IK02
功率因数	> 0.9
UGR	≤25
扩散板	PS 0.8mm
安装方式	龙骨、石膏板、悬吊、集成吊顶、吸顶
Ta	25°C
认证	CCC

- 全尺寸发光，均匀无斑点
- 手机拍摄无频闪
- 超薄设计，狭窄空间
- 适合龙骨及石膏板吊顶
- 轻巧灵活，应用范围广



光效柔和



超薄设计



高效节能

产品型号	流明输出	尺寸	色温	功率因数	12NC
PILA PL007 600x600/865 CN	2900lm	595*595*35mm	6500K	龙骨、悬吊	911401853385
PILA PL007 600x600/840 CN	2900lm	595*595*35mm	4000K	龙骨、悬吊	911401853485
PILA PL007 600x600/865 CPC CN	2900lm	600*600*35mm	6500K	集成吊顶	911401852685
PILA PL007 600x600/840 CPC CN	2900lm	600*600*35mm	4000K	集成吊顶	911401852585