



## LED射灯

### 做工精良 光效明亮

射灯运用高效光学透镜，让光束聚焦无波浪纹，是重点照明的优选方案，有效取代传统杯灯；源自于欧洲的专业与高品质，产品通过CCC强制认证及无蓝光危害测试，舒适安全有保障。



功率	4.2W
色温	4000K
流明输出	380lm
开孔尺寸	75mm
CRI	>80
防护等级	IP20
产品尺寸	Ø90xH44mm

- 一体式驱动，结构更紧凑
- 飞线快接，提高安装效率
- 高度降低至4.4cm，满足狭小空间需求
- 高强度包胶弹簧夹，弹力大不勒手
- 优质光学透镜，出光优秀



光效柔和



超薄设计



角度可调



使用寿命长

产品型号	功率	开孔	亮度	色温	箱入数	12NC
浦利乐 射灯 4.2W 4000K D75	4.2W	75mm	380lm	4000K	12	929004075439