



LED T5 支架灯

即插即用 品质保证

B5007是一款聚碳酸酯外壳的T5 LED支架灯，外观纤细，容易隐藏，通过公母头设计，方便使用不同长短的规格自由组合，形成无缝无断点灯带，多被应用在灯槽、货架、橱柜、展柜等处。本产品提供了从暖光到冷光三种色温，容易安装，隐蔽性强，氛围照明效果突出，色温一致性强。



结构和材质	聚碳酸酯 PC, 管状挤出	
长度	0.6米	1.2米
瓦数	6.5W	13W
电压	220-240V, 50/60Hz	
绝缘等级	二类	
色温	3000K/4000K/6500K	
防护等级	IP20, IK02	
尺寸	585×21×32.3(mm)	1185×21×32.3(mm)
灯具连结	公母头接插	
电源线	另购，同飞利浦牌BN058C 附件	
包装	单支独立包装，24支一箱	

- 全外观纤细，容易隐藏
- 自由组合，形成无缝无断点灯带
- 色温一致性强



光效柔和



即插即用



安装便捷

产品型号	功率	长度	色温	包装	12NC
PILA B5007 13W/865-120	13W	1.2米	6500K	24支一箱	911401813782
PILA B5007 13W/840-120	13W	1.2米	4000K	24支一箱	911401813682
PILA B5007 13W/830-120	13W	1.2米	3000K	24支一箱	911401813582
PILA B5007 6.5W/865-60	6.5W	0.6米	6500K	24支一箱	911401814382
PILA B5007 6.5W/840-60	6.5W	0.6米	4000K	24支一箱	911401814282
PILA B5007 6.5W/830-60	6.5W	0.6米	3000K	24支一箱	911401814182