



LED空包三防灯

即插即用 品质保证

WPT007空包三防灯, 专为4尺长双端进电LED灯管设计, 采用了上下盖设计, 通过锁扣和防水结构实现IP65的防水效果。本产品最大支持18W和2x18W光源, 二类绝缘等级, 自带PG13.5标准格兰头, 方便施工人员快速安装, 坚固耐用, 可以广泛应用在车间, 仓库, 走廊, 天棚, 雨棚, 停车场等场所。



壳体结构	上下盖可打开, 可换光源	
壳体材质, 颜色	ABS, RAL 7040	
罩子材质	聚碳酸酯 PC	
光源种类	双端进电LED TLD光源	
灯管配置	单只	双只
光源最大瓦数	18W	2x18W
绝缘等级	二类	
防护等级	IP65, IK06	
尺寸	1275x70x84mm	1275x95x84mm
工作温度范围	-20℃ to +35℃ (环境温度)	
格兰头配置	PG13.5	
包装	12支一箱	9支一箱

- 坚固, 防水防尘, 适用恶劣环境
- 容易替换光源
- 安装简单



安全可靠



即插即用



安装便捷

产品型号	光源配置	瓦数	长度	包装	12NC
PILA WPT007 1L1200 DE CN	1灯	最大18W	1.2米	12支一箱	911401856085
PILA WPT007 2L1200 DE CN	2灯	最大2x18W	1.2米	9支一箱	911401856185