

PHILIPS

LED lighting

Best Buy Signify

1 Febbraio - 30 Giugno 2025

Promozioni
apparecchi e
lampade Philips

brand by  Signify



Coreline Proiettore




52859899
ST151T

| lm | K | Fascio | W | Colore |
|------|------|--------|-----|--------|
| 3000 | 3000 | Largo | 155 | Nero |

Disponibilità temperatura colore (3000 e 4000K) e finiture (bianco e nero), fascio medio e fascio largo

€ 49,25



Ledinaire Incasso Spot Fisso



33119800
RS060B

| lm | K | Fascio | W | Colore |
|-----|------|--------|---|--------|
| 500 | 3000 | Fisso | 6 | Bianco |

Disponibilità temperatura colore 4000K

€ 10,46

Ledinaire Incasso Spot Orientabile



33125900
RS061B

| lm | K | Fascio | W | Colore |
|-----|------|-------------|---|--------|
| 500 | 3000 | Orientabile | 6 | Bianco |

Disponibilità temperatura colore 4000K

€ 11,69

Perfect Fit



TCTTPIFI

| lm | K |
|------|------|
| 2000 | 4000 |

Il prodotto selezionato è una delle possibili configurazioni. [Configura il tuo Perfect fit](#)

€ 128,40

Binario 3C



38112100
RCS750

| m |
|---|
| 3 |

Disponibile anche da 1 e 2 metri nelle colorazioni del bianco, nero e grigio

€ 36,90



Ledinaire Pannello



51619999
RC065B
UGR ≥ 22

| lm | K | cm | W | Driver |
|------|------|-------|----|--------|
| 3400 | 4000 | 60x60 | 28 | PSU |

€ 18,33

Ledinaire Pannello



51617599
RC065B
UGR ≤ 19

| lm | K | cm | W | Driver |
|------|------|-------|----|--------|
| 3400 | 4000 | 60x60 | 28 | PSU |

€ 22,10

Ledinaire Pannello



51657199
RC065B
UGR ≤ 19

| lm | K | cm | W | Driver |
|------|------|-------|----|--------|
| 3400 | 4000 | 60x60 | 28 | PSD |

€ 42,99

Ledinaire Pannello



51698499
RC065B
UGR ≤ 19

| lm | K | cm | W | Driver |
|--------------|----------------------|--------|----|--------|
| 3400 3600 | 3000 3500 4000 | 30x120 | 30 | PSU |

€ 34,99

Safety Cable



75247499
RC159Z Safety Cable

€ 1,85

Cornice universale per pannelli



75217799
RC059Z CM60X60

€ 16,99

Cornice universale per pannelli



75219199
RC059Z CM30X120

€ 22,89



Ledinaire Stagna



96385699
WT065C

| lm | K | mm | W | Driver |
|------|------|------|----|--------|
| 6800 | 4000 | 1500 | 53 | PSU |

€ 32,20

Ledinaire Stagna



95818099
WT065C

| lm | K | mm | W | Driver |
|------|------|------|----|--------|
| 9800 | 4000 | 1500 | 60 | PSU |

€ 48,90

Ledinaire Stagna Vuota



36603699
WT050C

| mm | Driver | Tubi |
|------|--------|------|
| 1200 | PSU | x2 |

Raccomandato tubo ECOFIT36840

€ 13,90

Coreline Proiettore Industriale



95572100
BY121P
Fascio stretto

| lm | K | Dimensioni | W | Driver |
|-------|------|------------|-----|--------|
| 20000 | 4000 | D 330 | 200 | PSD |

€ 172,20

Ledinaire Proiettore Industriale



76136000
BY021P
Fascio largo

| lm | K | Dimensioni | W | Driver |
|-------|------|------------|-----|--------|
| 20000 | 4000 | D 319 | 133 | PSU |

€ 91,88

Ledinaire Proiettore Industriale



76137700
BY022P
Fascio largo

| lm | K | Dimensioni | W | Driver |
|-------|------|------------|-----|--------|
| 28000 | 4000 | D 355 | 185 | PSU |

€ 104,61

Ledinaire Stagna Vuota




36605099
WT050C

| mm | Driver | Tubi |
|------|--------|------|
| 1500 | PSU | x2 |

Raccomandato tubo ECOFIT58840

€ 14,60



• Tutti i prezzi sono prezzi consigliati alla vendita solo per i possessori di partita IVA
 • Il codice può variare in base alle caratteristiche del prodotto (temperatura colore, driver, lunghezza e potenza)
 • Clicca sul nome del prodotto per avere maggiori informazioni e consultare le schede tecniche

• Tutti i prezzi sono prezzi consigliati alla vendita solo per i possessori di partita IVA
 • Il codice può variare in base alle caratteristiche del prodotto (temperatura colore, driver, lunghezza e potenza)
 • Clicca sul nome del prodotto per avere maggiori informazioni e consultare le schede tecniche

Ledinaire Downlight

46435300
DN065B

| Im | K | Dimensioni | W |
|------|------|------------|----|
| 2000 | 4000 | D 225 | 19 |

€ 14,01



Ledinaire proiettore da esterno ALL-IN

73604799
BVP167

| Im | K | Ottica | W | Driver |
|------|----------------------|------------|----|--------|
| 6000 | 3000 4000 6500 | Simmetrico | 50 | PSU |

Temperatura colore selezionabile

€ 22,78

Ledinaire proiettore da esterno ALL-IN

73606199
BVP169

| Im | K | Ottica | W | Driver |
|-------|----------------------|------------|-----|--------|
| 12000 | 3000 4000 6500 | Simmetrico | 100 | PSU |

Temperatura colore selezionabile

€ 75,51

Ledinaire proiettore da esterno ALL-IN

73607899
BVP169

| Im | K | Dimensioni | W | Driver |
|-------|----------------------|------------|-----|--------|
| 18000 | 3000 4000 6500 | Simmetrico | 150 | PSU |

Temperatura colore selezionabile

€ 120,80

Ledinaire proiettore da esterno ALL-IN

73608599
BVP169

| Im | K | Ottica | W | Driver |
|-------|----------------------|------------|-----|--------|
| 24000 | 3000 4000 6500 | Simmetrico | 200 | PSU |

Temperatura colore selezionabile

€ 147,24

Ledinaire proiettore da esterno ALL-IN

73618499
BVP167

| Im | K | Ottica | W | Driver |
|------|----------------------|------------|----|-----------------|
| 6000 | 3000 4000 6500 | Simmetrico | 50 | PSU con sensore |

Temperatura colore selezionabile


€ 36,09

Ledinaire Floodlight Solar

75200999
BVP085

| Im | K | Driver |
|------|------|---------------|
| 2000 | 4000 | Solare PSU |

€ 88,56



CorePro Tubo T8 Universal

E

CORE36840UN

| Im | K | mm | W | Output |
|------|------|------|----|--------|
| 2000 | 4000 | 1200 | 18 | HO |

Disponibilità temperatura colore 3000, 4000 e 6500K

€ 15,00

CorePro Tubo T8 Universal

E

CORE58840UN

| Im | K | mm | W | Output |
|------|------|------|----|--------|
| 2700 | 4000 | 1500 | 23 | HO |

Disponibilità temperatura colore 3000, 4000 e 6500K

€ 18,32

Ecofit Tubo T8 EM/Mains

F

ECOFIT36840

| Im | K | mm | W | Output |
|------|------|------|----|--------|
| 1600 | 4000 | 1200 | 16 | 50 |

Disponibilità temperatura colore 4000 e 6500K

€ 2,45

Ecofit Tubo T8 EM/Mains

F

ECOFIT58840

| Im | K | mm | W | Output |
|------|------|------|------|--------|
| 2000 | 4000 | 1500 | 19.5 | 50 |

Disponibilità temperatura colore 4000 e 6500K

€ 4,08

CorePro Tubo T5 HF

D

CORET554840

| Im | K | mm | W | Output |
|------|------|------|------|--------|
| 3900 | 4000 | 1200 | 26.7 | HO |

Disponibilità temperatura colore 3000, 4000 e 6500K

€ 13,41

CorePro Tubo T5 HF

D

CORET549840

| Im | K | mm | W | Output |
|------|------|------|------|--------|
| 3900 | 4000 | 1500 | 26.7 | HO |

Disponibilità temperatura colore 3000, 4000 e 6500K

€ 15,04



CorePro LED PLC

E

PLCLED2P18840G2

| Im | K | W | EEL |
|-----|------|-----|-----|
| 770 | 4000 | 6.9 | E |

Disponibilità temperatura colore 3000K

€ 6,06

MASTER LED Strip

F

MSTSTR2500940

| W | K | m | CRI |
|------|------|---|-----|
| 21.3 | 4000 | 5 | 90 |

Accessori disponibili

Disponibilità 4 temperature colore (2700-6500K), 5 diversi flussi luminosi (500-2500lm/m a 4000K), 140 LED/m, taglio a 5cm

€ 37,30

LED DriverDALI strip

LEDRIVERDALI60

| W | Driver |
|----|--------|
| 60 | Dali |

€ 64,59

LED Driver DALI strip

LEDRIVERDALI100

| W | Driver |
|-----|--------|
| 100 | Dali |

€ 81,19

LED Driver strip

LEDRIVER120

| W |
|-----|
| 120 |

€ 35,06

LED Driver strip

LEDRIVER150

| W |
|-----|
| 150 |

€ 49,29

• Tutti i prezzi sono prezzi consigliati alla vendita solo per i possessori di partita IVA
 • Il codice può variare in base alle caratteristiche del prodotto (temperatura colore, driver, lunghezza e potenza)
 • Clicca sul nome del prodotto per avere maggiori informazioni e consultare le schede tecniche

• Tutti i prezzi sono prezzi consigliati alla vendita solo per i possessori di partita IVA
 • Il codice può variare in base alle caratteristiche del prodotto (temperatura colore, driver, lunghezza e potenza)
 • Clicca sul nome del prodotto per avere maggiori informazioni e consultare le schede tecniche



Signify Italy Spa

Viale Sarca, 235 - 20126, Milan, Italy

Contact Center

800687109

© 2025 Signify Italy. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate senza preavviso. Signify non fornisce alcuna garanzia né dichiarazione sulla correttezza e completezza delle informazioni contenute nel documento e non può essere ritenuta responsabile per azioni derivanti da tali informazioni. Le informazioni in questo documento non devono essere considerate come un'offerta e non fanno parte di un'offerta o contratto, salvo diversa accordo con Signify. Tutti i marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi titolari.



**Inquadra il QRcode per consultare
i nostri cataloghi e le nostre brochure**



signifyprofessional_italia



Signify



Signify Professional Italia

Guidati da un'innovazione responsabile

Signify e Mercedes-AMG PETRONAS F1 sono guidati dalla passione comune per la tecnologia e dal desiderio di spingere oltre i confini del possibile. Le nostre innovazioni nell'illuminazione supportano il team nel suo impegno per diventare uno dei più sostenibili nel professionismo sportivo a livello mondiale.

Scopri di più su [signify.com/partnership](https://www.signify.com/partnership).

