

PHILIPS

Plafonnier Suede
24 W

Plafonniers

4000K

Blanc



31802/31/16



Illuminez votre maison

Avec sa forme simple et agréable, l'applique murale ou plafonnier LED Philips myLiving Suede discret et adapté à toutes les pièces crée une lumière blanche pure.

Solutions d'éclairage durables

- Économie d'énergie
- Éclairage LED haute qualité
- Lumière blanche et froide
- Philips offre une garantie de 5 ans sur le module LED et le pilote

Caractéristiques spécifiques

- Idéal pour une installation sur un mur ou au plafond

Conçu pour votre séjour et votre chambre

- Idéal pour se détendre entre amis
- Créez une atmosphère élégante et accueillante

Points forts

Économie d'énergie




Cette lampe basse consommation Philips est peu gourmande en énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et d'agir pour l'environnement.

Éclairage LED haute qualité



La technologie LED intégrée dans cette lampe Philips est une solution exclusive, développée par Philips. L'éclairage est instantané et fournit une lumière parfaite tout en faisant ressortir les couleurs vives de votre intérieur.

Lumière blanche et froide




La lumière peut avoir différentes températures de couleur, exprimées au moyen d'une unité de mesure appelée kelvin (K). Les lampes dont la température de couleur est basse émettent une lumière plus chaude que celles dont la température est élevée, qui génèrent une couleur froide, plus énergisante. Cet éclairage Philips procure une lumière froide grâce à laquelle vous restez énergique.

Garantie de 5 ans sur le système LED



En plus de la garantie standard de 2 ans pour cette lampe, Philips offre une garantie de 5 ans sur le système LED, qui comprend le module et le pilote de cette lampe.

Installation sur un mur ou au plafond



Installez cette lampe comme une applique murale ou un plafonnier selon vos préférences.

Idéal pour se détendre entre amis

Le salon est cœur de toute maison ; il s'agit de l'endroit où les membres de la famille se réunissent et se détendent ou reçoivent leurs invités. C'est pourquoi l'éclairage de votre salon et de votre chambre doit être suffisamment modulable et facile à régler pour les différentes utilisations au cours de la journée. Un placement judicieux des différentes sources de lumière et des jeux d'éclairage permettent de créer une sensation d'espace, ainsi qu'une atmosphère chaleureuse et accueillante.

Créez une atmosphère élégante

Dernier cri en matière de tendances, goûts et styles de vie, ce luminaire s'intègre parfaitement dans votre décor, pour créer l'ambiance localisée de vos rêves.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Plastique

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 15.000

Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Module LED garanti 5 ans: Oui
- Tête de spot orientable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Parfaitement adapté pour une installation murale ou au plafond: Oui
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine, Bureau à domicile, Garage
- Style: Des bureaux
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 200 mA
- Efficacité: 97 lm/W

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,6 kg
- Hauteur: 9,9 cm
- Longueur: 38 cm
- Largeur: 38 cm

Entretien

- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 20.000 h
- Diamètre: 380 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 2700
- Couleur de lumière: 4000
- Puissance électrique: CA 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- LED: Oui
- Puissance de l'ampoule incluse: 24
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I
- Nombre de sources lumineuses: 4

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718291533092
- Poids net: 0,74 kg
- Poids brut: 1,16 kg
- Hauteur: 470 mm
- Longueur: 108 mm
- Largeur: 465 mm
- Code 12NC: 915004469101



Date de publication:
2024-07-25
Version: 0.617

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com