

# PHILIPS

Lumière encastrée  
Enif

Éclairages encastrés

Sans ampoule

Blanc



59240/31/E7



## Pleins feux sur le style

Intégrez ce spot pratique de Philips à votre intérieur. Choisissez l'ampoule LED GU10 de Philips qui s'accorde avec le style de votre spot et bénéficiez d'un éclairage durable et de haute qualité.

### Caractéristiques spécifiques

- Tête de spot orientable
- Ampoule non fournie

# Points forts

## Tête de spot orientable



Orientez la lumière dans la direction qui vous convient le mieux en déplaçant, tournant ou inclinant la tête de spot du luminaire.

## Ampoule non fournie

Ce luminaire est fourni sans ampoule, ce qui vous permet de choisir l'éclairage qui convient le mieux à la pièce et à vos goûts. Une ampoule LED Philips assure un éclairage durable et de haute qualité.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

## Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal

## Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Tête de spot orientable: Oui
- LED intégrée: Non
- Installez le produit hors de portée: Oui

## Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine, Bureau à domicile
- Style: Des bureaux
- Type: Éclairages encastrés
- EyeComfort: Non

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,080 kg
- Longueur de découpe: 7,5 cm
- Largeur de découpe: 7,5 cm
- Hauteur: 10 cm
- Longueur: 9,0 cm
- Distance d'encastrement: 10 cm
- Largeur: 9,0 cm

## Entretien

- Garantie: 2 ans

## Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 30.000 h
- Rendement en lumen total de l'éclairage: NA
- Puissance électrique: CA 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- LED: Non
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: pas d'ampoule incluse
- Fixation/culot: GU10
- Puissance de l'ampoule incluse: -
- Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 50 W
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II
- Nombre de sources lumineuses: 1

**Dimensions et poids de l'emballage**

- Code barre produit: 8718696133361
- Poids net: 0,08 kg
- Poids brut: 0,19 kg
- Hauteur: 14,5 cm
- Longueur: 4 cm
- Largeur: 9,5 cm
- Code 12NC: 915005223301



Date de publication:  
2024-07-25  
Version: 0.401

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)