

PHILIPS

Applique murale
Python 6W

Luminaires extérieurs

2700K

Anthracite

Résistant à l'eau

8719514417595



Agrémentez votre jardin grâce à la lumière

Avec son aspect gris anthracite et ses lignes cylindriques, l'applique murale Philips Calgary donne une touche de modernité à votre mur. Elle illumine votre hall d'entrée d'une lumière diffuse et chaleureuse.

Solutions d'éclairage durables

- Longue durée de vie, jusqu'à 25 000 heures

Ampoule LED innovante

- Garantie de 5 ans sur le système LED
- Lumière LED haute qualité

Qualité supérieure

- Aluminium et matière synthétique de qualité supérieure

Conçus pour l'extérieur

- IP44 - résiste aux intempéries

Caractéristiques spécifiques

- Détecteur de mouvement et aube/crépuscule intégré

Éclairage de qualité supérieure

- Lumière blanc chaud 2 700 K

Points forts

Longue durée de vie, jusqu'à 25 000 heures



La lumière LED fiable de haute qualité dure jusqu'à 25 000 heures. Vous pouvez garder l'esprit tranquille : vous savez que vous n'aurez pas à vous soucier de l'entretien pendant des années, tout en profitant chaque nuit d'une lumière parfaite dans le jardin.

Garantie de 5 ans sur le système LED



En plus de la garantie standard de 2 ans offerte pour ce luminaire, Philips offre également une garantie de 5 ans sur le système LED (le module LED et le driver).

Lumière LED haute qualité

Ces lumières LED utilisent une technologie unique développée par Philips. Elles s'allument instantanément et produisent un flux lumineux optimal, qui fait ressortir les couleurs vives de votre jardin.

Aluminium et matière synthétique de qualité supérieure

Cette lumière Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en aluminium moulé et matière synthétique de qualité supérieure.

IP44 - résiste aux intempéries




Cette lampe d'extérieur Philips est spécialement conçue pour les environnements extérieurs humides et a été rigoureusement testée pour garantir sa résistance à l'eau. Son indice de protection IP44 signifie qu'elle a été certifiée comme offrant une protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau, l'idéal pour une utilisation générale en extérieur.

Détecteur de mouvement et aube/ crépuscule intégré



Grâce au détecteur de mouvement intégré, ces lumières vous accueillent automatiquement lorsque vous rentrez chez vous après la tombée de la nuit ou s'allument lorsque des visiteurs arrivent. La fonction unique aube/ crépuscule allume automatiquement les lumières lorsqu'il fait noir dehors, l'idéal pour les longues soirées d'été ou pour assurer votre sécurité.

Lumière blanc chaud 2 700 K



Saviez-vous que les différentes nuances de lumière blanche sont identifiées à l'aide de différentes températures de couleur, mesurées en Kelvin (K) ? Les températures de couleur inférieures produisent une lumière blanche chaude et confortable, tandis que les températures de couleur supérieures produisent une lumière blanche froide et plus énergisante. Ce luminaire produit une lumière chaude et relaxante de 2 700 K.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: Anthracite
- Matériaux: Acier inoxydable

Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Hauteur réglable: Non
- Tête de spot orientable: Non
- Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Faisceaux de lumière bidirectionnels: Non
- Montage click!FIX: Oui
- Détecteur nuit et jour: Non
- Faisceaux de lumière fixes: Non
- Intensité réglable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- FFP - Frustration Free Pack (pack anti-frustration): Non
- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Oui
- Détecteur de mouvement et crépusculaire: Non
- Détecteur de mouvement: Non
- Idéal pour créer des ambiances lumineuses: Non
- Parfaitement adapté pour un montage horizontal/vertical: Oui
- Idéal pour l'éclairage d'orientation: Non
- Parfaitement adapté à une orientation vers le haut et le bas: Non
- Parfaitement adapté pour une installation murale ou au plafond: Non
- Tête pivotante (vers la droite ou vers la gauche): Non
- Portable: Non
- Adaptateur secteur inclus: Non
- Housse de protection incluse: Non
- Télécommande incluse: Non
- Matériau résistant de haute qualité: Oui
- Pivote librement dans toutes les directions: Non
- Énergie solaire: Non
- Tête inclinable (vers le haut ou vers le bas): Non
- Prise anglaise incluse: Non
- Rechargeable via USB: Non
- Lumière blanche et chaude: Oui
- Étanche: Oui
- Point focal: Non
- Point focal: Non

Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin et terrasse
- Style: Des bureaux
- Type: Appliques murales
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,42 kg
- Hauteur: 21,5 cm
- Longueur: 17,1 cm
- Largeur: 8,4 cm

Entretien

- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 25.000 h
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 450
- Couleur de lumière: 2700
- LED: Oui
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: E
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe II
- Source lumineuse remplaçable: Oui

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514417595
- Poids net: 0,42 kg
- Poids brut: 0,51 kg
- Hauteur: 23 cm
- Longueur: 9,5 cm
- Largeur: 18 cm
- Code 12NC: 929003187801



Date de publication:
2024-06-21
Version: 0.268

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.