

PHILIPS

Ampoule ambre à
filament 50W G95 E27

LED

2700K

640 ; 320 ; 60 lm

15 000 h



8720169323414



Conçue pour être vue, belle lumière décorative avec multi-luminosité

La nouvelle collection Deco transforme votre intérieur avec une lumière chaude parfaite offrant plusieurs luminosités pour s'adapter à l'utilisation souhaitée

Conçue pour être vue, offre un rendu agréable aussi bien allumée qu'éteinte

- Effet garanti qu'elles soient allumées ou éteintes

Points forts

Effet garanti qu'elles soient allumées ou éteintes



« Ces magnifiques lampes à filament visible apportent une touche d'élégance et de nostalgie dans n'importe quelle pièce. L'effet est garanti qu'elles soient allumées ou éteintes. »

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule globe non directionnelle
- Prise: E27
- Intensité réglable: Non
- Finition ampoule: Ambre
- Matériaux des lampes: Verre

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 14 cm
- Largeur: 9,5 cm

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20.000
- Durée de vie nominale: 15.000 h

Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques lumineuses

- Angle d'ouverture du faisceau: 330 degré(s)
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 640, 320, 60 lm

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort

Autres caractéristiques

- Efficacité: 91 lm/W

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8720169323414
- Code commercial: 872016932341400
- Titre du produit: LED SSW 50W G95 E27 AMBER SP

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: AC 230 V
- Puissance: 7, 3,8, 1 W
- Puissance équivalente: 50 W
- Classe énergétique: F

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 14 cm

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1902863

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169323414
- Poids net: 0,06 kg
- Poids brut: 0,11 kg
- Hauteur: 18,2 cm
- Longueur: 13,1 cm
- Largeur: 10,3 cm



Date de publication:
2025-02-25
Version: 0.202

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.