

# PHILIPS

UE,

Plafonniers

2700K

Blanc

Intensité réglable;SceneSwitch

8720169370968



## Un équipement. Votre interrupteur. Trois ambiances lumineuses

Créez l'ambiance idéale en changeant la luminosité. Le plafonnier LED SceneSwitch de Philips vous permet de profiter de trois réglages de luminosité parfaits pour chaque instant. Aucun variateur ni installation supplémentaire n'est requis : vous avez simplement besoin de votre interrupteur existant

### Solutions d'éclairage durables

- Longue durée de vie jusqu'à 15 ans

### Caractéristiques spécifiques

- Idéal pour une installation sur un mur ou au plafond

### Conçu pour votre séjour et votre chambre

- Idéal pour se détendre entre amis
- Créez une atmosphère élégante et accueillante

### Effet lumineux

- Distribution uniforme de la lumière

### Contrôle

- Variation d'intensité progressive


# Points forts

## Longue durée de vie



Éclairez en toute confiance. Les LED intégrées, qui sont utilisées dans cette lampe LED Philips, ont une durée de vie pouvant atteindre 15 000 heures (ce qui équivaut à 15 ans à raison d'une utilisation moyenne de 3 heures par jour, avec au moins 13 000 cycles de marche/arrêt). Vous n'aurez donc pas à vous soucier de l'entretien ni du remplacement de l'ampoule et bénéficierez d'une ambiance d'éclairage exceptionnelle chez vous.

## Installation sur un mur ou au plafond



Installez cette lampe comme une applique murale ou un plafonnier selon vos préférences.

## Idéal pour se détendre entre amis

Le salon est cœur de toute maison ; il s'agit de l'endroit où les membres de la famille se réunissent et se détendent ou reçoivent leurs invités. C'est pourquoi l'éclairage de votre salon et de votre chambre doit être suffisamment modulable et facile à régler pour les différentes utilisations au cours de la journée. Un placement judicieux des différentes sources de lumière et des jeux d'éclairage permettent de créer une sensation d'espace, ainsi qu'une atmosphère chaleureuse et accueillante.

## Créez une atmosphère élégante



Dernier cri en matière de tendances, goûts et styles de vie, ce luminaire s'intègre parfaitement dans votre décor, pour créer l'ambiance localisée de vos rêves.

## Distribution uniforme de la lumière

Éclairez vos pièces de manière uniforme.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

## Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal, Plastique

## Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
- Nombre de cycles d'allumage: 15.000

### Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

### Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

### Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temps de chauffe à 60 %: <2

### Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine, Bureau à domicile, Garage
- Style: Des bureaux
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse, SceneSwitch

### Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 96 mA
- Efficacité: 100 lm/W

### Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5

### Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,27 kg
- Hauteur: 7 cm

### Entretien

- Garantie: 2 ans

### Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 15.000 h
- Diamètre: 250 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 1200
- Couleur de lumière: 2700
- Puissance électrique: CA 220-240
- Éclairage à intensité variable: Gradation par paliers - Ne pas utiliser avec un variateur
- LED: Oui
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169370968
- Poids net: 0,28 kg
- Poids brut: 0,46 kg
- Hauteur: 28,1 cm
- Longueur: 8,5 cm
- Largeur: 27,5 cm



Date de publication:  
2025-02-28  
Version: 0.87

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.