

PHILIPS

Shadow wandlamp
4,5W

myGarden

2700 K

Antraciet

Waterbestendig



17351/93/PO



Geniet van een prachtig verlichte tuin

De Philips Shadow LED-buitenwandlamp van gegoten aluminium geeft uw muur een stijlvolle en krachtige uitstraling. Het rechthoekige, moderne ontwerp straalt warm wit LED-licht omhoog en omlaag. De buitenlamp voldoet aan alle veiligheidseisen (IP44) en is dankzij de hoogwaardige materialen bestand tegen alle weersomstandigheden. Philips buitenverlichting is bovendien eenvoudig te plaatsen met de bijgeleverde montagesleutel.

Duurzame lichtoplossingen

- Energiezuinig
- LED-lamp van topkwaliteit

Geef uw tuin een vleugje design

- Hoogwaardig aluminium en synthetische materialen

Geavanceerde verlichting voor buitenshuis

- Te bedienen met wanddimmers
- Philips biedt standaard een garantie van 5 jaar op deze geïntegreerde LED-binnenverlichting.

Speciale kenmerken

- Eenvoudige installatie
- Weerbestendig
- Lange levensduur - tot 30 jaar

Kenmerken

Energiezuinig



Deze Philips verlichting bespaart energie in vergelijking met traditionele lichtbronnen. Zo bespaart u op uw energierekening en draagt u bij aan een beter milieu.

LED-lamp van topkwaliteit

De ingebouwde LED-lamp is een unieke door Philips ontwikkelde oplossing. De lamp kan onmiddellijk worden ingeschakeld, biedt een optimale lichtopbrengst en brengt levendige kleuren in uw huis.

Hoogwaardige onderdelen

Deze Philips lamp is speciaal voor buiten gemaakt. Hij is duurzaam en heeft een lange levensduur, zodat hij uw tuin elke nacht kan verlichten. Hij is gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium en synthetische materialen.

Te bedienen met wanddimmers



Regel de helderheid van deze Philips lamp met een wanddimmer (niet meegeleverd) om de sfeer in de hele kamer te bepalen of om juist de mooiste plekjes in huis te verlichten.

5 jaar garantie op LED-systeem



Naast de standaard 2 jaar garantie op deze lamp biedt Philips ook nog eens 5 jaar garantie op alle geïntegreerde LED-verlichting.

Eenvoudige installatie



Het installeren van een armatuur kan soms lastig zijn, maar bij deze Philips buitenlamp is er specifiek op gelet dat het product makkelijk en snel kan worden geïnstalleerd. Het product wordt geleverd met een torxsleutel voor de installatie.

Weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan. Deze lamp is met IP44 ontworpen: hij is spatwaterdicht en ideaal voor algemeen gebruik buitenshuis.

Lange levensduur (30 jaar)



Een lichtbron waarop u kunt vertrouwen. De geïntegreerde LED's in deze LED-lamp van Philips bieden een zeer lange levensduur van minimaal 30.000 uur (dit staat gelijk aan 30 jaar bij een gemiddeld gebruik van 3 uur per dag en minimaal 13.000 schakelcycli). Dit geeft een prettig gevoel: u hoeft zich nooit meer zorgen te maken over onderhoud of het vervangen van een lamp en u kunt thuis genieten van de perfecte sfeerverlichting.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Antraciet
- Materiaal: Aluminium

Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- 5 jaar garantie: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Tuin

- Tuin: Tuin en terras

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: Waterbestendig

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,565 kg
- Hoogte: 22,4 cm
- Lengte: 9,5 cm
- Breedte: 7,7 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Levensduur tot: 25.000 hr
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1000 lm
- Netspanning: 50-60 Hz
- LED: Ja
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: F
- Wattage meegeleverde lamp: 4.5 W
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 4.5 W
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse II
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Aantal lichtbronnen: 2

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696158845
- Nettogewicht: 0,56 kg
- Brutogewicht: 0,64 kg
- Hoogte: 23,7 cm
- Lengte: 8,9 cm
- Breedte: 10,3 cm
- Materiaalnummer (12NC): 915005377301



Publicatiedatum:
2024-09-17
Versie: 0.456

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.