

# PHILIPS

Samondra  
wandlamp 12W

myGarden

2700 K

Antraciet

Waterbestendig



17392/93/PO



## Altijd licht wanneer u thuiskomt

De Philips Samondra buitenwandlamp van gegoten aluminium geeft uw muur een stijlvolle en krachtige uitstraling. Het moderne design straalt warm wit LED-licht in alle richtingen. De buitenlamp voldoet aan alle veiligheidseisen (IP44) en is dankzij de hoogwaardige materialen bestand tegen alle weersomstandigheden. Philips Samondra is ook te verkrijgen zonder bewegingssensor. Philips buitenverlichting is bovendien eenvoudig te plaatsen met de bijgeleverde montagesleutel.

### Duurzame lichtoplossingen

- Energiezuinig

### Geef uw tuin een vleugje design

- Hoogwaardig aluminium en synthetische materialen

### Geavanceerde verlichting voor buitenshuis

- Krachtige LED
- Philips biedt standaard een garantie van 5 jaar op deze geïntegreerde LED-binnenverlichting.

### Speciale kenmerken

- Inclusief bewegingssensor voor gemak en gemoedsrust
- Weerbestendig
- Lange levensduur

# Kenmerken

## Energiezuinig



Deze Philips verlichting bespaart energie in vergelijking met traditionele lichtbronnen. Zo bespaart u op uw energierekening en draagt u bij aan een beter milieu.

## Hoogwaardige onderdelen

Deze Philips lamp is speciaal voor buiten gemaakt. Hij is duurzaam en heeft een lange levensduur, zodat hij uw tuin elke nacht kan verlichten. Hij is gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium en synthetische materialen.

## Krachtige LED



Philips buitenverlichting maakt gebruik van de allernieuwste geavanceerde LED-technologie en staat garant voor kwaliteitsverlichting, een grote lichtsterkte en een lange levensduur.

## 5 jaar garantie op LED-systeem



Naast de standaard 2 jaar garantie op deze lamp biedt Philips ook nog eens 5 jaar garantie op alle geïntegreerde LED-verlichting.

## Bewegingssensor inbegrepen



De meegeleverde bewegingssensor verwelkomt u bij thuiskomst en laat weten of er bezoek aankomt. Als de sensor beweging detecteert, wordt het licht automatisch ingeschakeld.

## Weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan. Deze lamp is met IP44 ontworpen: hij is spatwaterdicht en ideaal voor algemeen gebruik buitenshuis.

## Lange levensduur



Philips LED-lampen hebben gemiddeld tot 25,000 branduren (wat neerkomt op een levensduur van gemiddeld 25 jaar uitgaande van een gemiddeld gebruik van 3 uur per dag en ten minste 13,000 keer aan/uitschakelen).

# Specificaties

## Design en afwerking

- Kleur: Antraciet
- Materiaal: Aluminium

## Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- 5 jaar garantie: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Ja

## Tuin

- Tuin: Tuin en terras

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Waterbestendig

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,720 kg
- Hoogte: 22,7 cm
- Lengte: 19 cm
- Breedte: 9,0 cm

## Service

- Garantie: 2 jaar

## Technische specificaties

- Levensduur tot: 25.000 hr
- Lichtbron gelijk aan traditionele lamp van: 83 W
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1200 lm
- Lamptechnologie: 176 V
- Lichtkleur: warmwit
- Netspanning: 50 Hz
- LED: Ja
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: F
- Wattage meegeleverde lamp: 12 W
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse II
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Aantal lichtbronnen: 1

## Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696165942
- Nettogewicht: 0,72 kg
- Brutoweight: 0,84 kg
- Hoogte: 24,4 cm
- Lengte: 10,1 cm
- Breedte: 19,6 cm
- Materiaalnummer (12NC): 915005554501



Publicatiedatum:  
2024-07-25  
Versie: 0.463

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.