

PHILIPS


Enneper
inbouwverlichting

Inbouwlampen

Geen lamp
wit



50191/31/PN



De juiste lichtstijl creëren

De Enneper inbouwspot van Philips is vervaardigd van hoogwaardig materiaal en een eenvoudig design voor elke interieurstijl. Kies een bijpassende Philips GU10 LED-lamp en geniet van hoogwaardige, duurzame verlichting.

Speciale kenmerken

- Exclusief lamp
- Eenvoudig verwisselbare lamp

Ontworpen voor uw huiskamer en slaapkamer

- hoogwaardig materiaal
- Stof- en roestvrij

Kenmerken

Exclusief lamp

Deze lamp wordt geleverd zonder lamp, waardoor u de lichtopbrengst kunt kiezen die het beste bij de kamer en u persoonlijke smaak past. Wanneer u voor een Philips LED-lamp kiest, krijgt u een hoogwaardige en duurzame lichtopbrengst.

Eenvoudig verwisselbare lamp

Met de nieuwe, gebruiksvriendelijke ring verwisselt u probleemloos een lamp met een GU10-fitting.

hoogwaardig materiaal

Deze inbouwspot is gemaakt van hoogwaardige synthetische materialen. Dit zorgt voor een solide en duurzaam product dat een aanwinst is voor uw huis en vele jaren meegaat.

Stof- en roestvrij

Het speciale stof- en roestvrije oppervlak van deze inbouwspot beperkt stof tot een minimum en waarborgt een lange levensduur van uw product.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Draaibare spot: Nee
- Roest- en stofvrij: Ja
- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Eenvoudig verwisselbare lamp: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
- Alleen geschikt voor LED: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer, Eetkamer, Keuken, Thuis kantoor
- Stijl: Contemporary
- Type: Inbouwlampen
- EyeComfort: Nee

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,112 kg
- Lengte inbouwopening: 7.0 cm
- Diameter inbouwopening: 7.0 cm
- Hoogte: 4,2 cm
- Lengte: 9 cm
- Inbouwafstand: 10 cm
- Breedte: 9 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Levensduur tot: 15.000 hr
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: -
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- LED: Ja
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: exclusief lamp
- Fittinghouder/lampfitting: GU10
- Wattage meegeleverde lamp: -
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 5.5 W

- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II
- Aantal lichtbronnen: 1

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696160213
- Nettogewicht: 0,11 kg
- Brutoweight: 0,17 kg
- Hoogte: 158 mm
- Lengte: 53 mm
- Breedte: 103 mm



Publicatiedatum:
2025-03-11
Versie: 0.1133

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.