

# PHILIPS

Box plafond-/  
wandspot


Plafond-/wandspots

2200-2700 K

Zwart

Dimbaar; WarmGlow

Hoogwaardige onderdelen



50491/30/P0



## Hoe meer je dimt, hoe warmer het licht

Kies voor een zwart accent met de moderne Philips Box kubusvormige opbouwspot. De spot past aan het plafond van elke kamer met een strak interieur en dankzij de draaibare spot accentueert u gemakkelijk mooie interieurobjecten. De WarmGlow LED-lamp, dimbaar met de meeste dimmers, zorgt voor extra sfeer, want hoe meer u die dimt, hoe warmer het licht. Jarenlang zorgeloos licht is verzekerd dankzij de ingebouwde LED-lamp en de robuuste metalen behuizing.

### Gemakkelijke verlichting zonder zorgen

- Bespaar energie met hoogwaardig LED-licht
- Lampen met een levensduur van tot wel 30 jaar
- Onmiddellijk helder licht na inschakelen
- Hoge lichtopbrengst: 500 lumen
- Ontworpen voor uw oogcomfort
- Geïntegreerde LED-lamp
- 5 jaar garantie voor zorgeloos gebruik

### Veelzijdige verlichting voor elk moment van de dag

- Verander de sfeer met een draai aan de dimmer

**Superieur ontwerp voor een optimaal lichteffect**

- Duurzaam materiaal van hoge kwaliteit
- De perfecte lichtbundel voor accentverlichting
- Draaibare spot voor maximale flexibiliteit

# Kenmerken

## Energiezuinige LED-lamp

LED-lampen leveren een besparing op van tot wel 80 procent, vergeleken met traditionele verlichting met dezelfde lichtopbrengst. Wanneer u een Philips LED-lamp koopt, bespaart u meteen geld. Elke keer dat u een traditionele lichtbron vervangt door een LED-lamp, ziet u dat meteen terug in een lagere energierekening.

## Levensduur van tot wel 30 jaar

LED-lampen gaan langer mee, dus u hoeft uw lichtbron veel minder vaak te vervangen. Dit leidt tot aanzienlijk minder afval en bespaart u op de lange termijn ook geld.

## Onmiddellijke helderheid

Met Philips LED-spots hoeft u nooit te wachten. Ze leveren onmiddellijk hun volledige helderheidsniveau nadat ze zijn ingeschakeld. Het warmwitte licht lijkt echt op gloeilamplicht en zorgt meteen voor een gezellige, uitnodigende sfeer.

## Hoge lichtopbrengst: 500 lumen

Verlicht uw huis met licht van hoge kwaliteit

## Zachte LED's, aangenaam voor de ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

## Geïntegreerde LED-lamp

Deze spot heeft een hoogwaardige geïntegreerde LED-lamp met een optimale lichtopbrengst.

## 5 jaar garantie

Al onze spotlights zijn gebouwd om lang mee te gaan. Ze worden geleverd met 5 jaar volledige garantie op het hele product, zodat u elke dag weer kunt genieten van verlichting die haar kwaliteit behoudt.

## WarmGlow, dimbaar licht

Creëer de perfecte sfeer voor elk moment. Met de Philips WarmGlow LED-spots kunt u de perfecte sfeer creëren met een draai aan uw dimmer. Dim moeiteloos van functioneel helder licht van 2700 K naar uitnodigend warm licht van 2200 K wanneer de gelegenheid daarom vraagt. Hoe meer u dimt, hoe warmer het licht.

## Hoogwaardige onderdelen

Deze spot is gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen met een superieure afwerking. Het stevige, duurzame resultaat gaat vele jaren mee is een aanwinst voor uw huis.

## Perfect voor accentverlichting

Deze LED-spot levert moderne verlichting met een vertrouwde lichtopbrengst onder een grote hoek (40 graden) en is geschikt voor zowel accentverlichting als algemene verlichting. Ideaal voor gebruik in keukens, woonkamers en eetkamers.

## Eenvoudig te richten spot

De draaibare spot is zo ontworpen dat u het licht op elke gewenste plek kunt richten.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

## Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Metaal

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000

## Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

**Extra onderdeel/accessoire meegeleverd**

- 5 jaar garantie: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

**Lichtkenmerken**

- Kleurweergave-index (CRI): 80

**Diversen**

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer, Keuken, Thuis kantoor, Hal
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafond-/wandspots
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: Dimbaar, WarmGlow

**Andere eigenschappen**

- Rendement: 111 lm/W

**Afmetingen en gewicht van product**

- Nettogewicht: 0,610 kg
- Hoogte: 10 cm
- Lengte: 10,3 cm
- Breedte: 10,3 cm

**Service**

- Garantie: 5 jaar

**Technische specificaties**

- Levensduur tot: 30.000 hr
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 500
- Lamptechnologie: Led, Extra lage veiligheidsspanning
- Lichtkleur: 2200-2700
- Netspanning: 220-240 V AC
- LED: Ja
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: F
- Wattage meegeleverde lamp: 4.5
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse I
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Aantal lichtbronnen: 2

**Afmetingen en gewicht verpakking**

- EAN/UPC - product: 8718696164518
- Nettogewicht: 0,61 kg
- Brutogewicht: 0,73 kg
- Hoogte: 14,6 cm
- Lengte: 12,1 cm
- Breedte: 14,5 cm



Publicatiedatum:  
2025-02-02  
Versie: 0.656

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.