

PHILIPS

Superslim
plafondverlichting, 18 W

Plafondlampen

2700 K

White

Dimbaar



8718699680978



Eén lamp. Jouw schakelaar. Drie lichtinstellingen.

Creëer eenvoudig de juiste sfeer door de lichtsterkte van deze plafondlamp aan te passen. Met de Philips Superslim 18 W LED-plafondlamp geniet je van drie lichtinstellingen die perfect zijn voor ieder moment. Je hebt daar geen dure dimmer of bijkomend apparaat voor nodig: je bestaande gewone schakelaar volstaat. Dim de lamp eenvoudigweg door je standaard lichtschakelaar meerdere malen in en uit te schakelen. Zo kies je één van de drie lichtsterktes en heb je altijd de juiste sfeer met warmwit licht van 2700 K. Als de lamp langer dan 5 minuten brandt, onthoudt hij zijn laatste lichtinstelling. De LED-lichtbron brandt onmiddellijk en heeft een lange levensduur. Doordat de plafondlamp een ultradunne vormgeving heeft, past deze lamp in elke kamer.

Ontworpen voor uw huiskamer en slaapkamer

- Perfect voor ontspanning en een praatje

Vervolledig je interieur met kleur

- Superslank ontwerp

8718699680978

Gemakkelijk te ervaren

- Deze lamp is perfect voor aan de wand of het plafond en geeft je de vrijheid om je interieur helemaal naar eigen voorkeur in te richten.
- Eenvoudige installatie

Lichteffect

- Gelijkmatische lichtverdeling

Eersteklas kwaliteit

- EyeComfort - licht dat prettig voor de ogen is

Kenmerken

Perfect voor ontspanning en een praatje

De woonkamer is het hart van elk huis, een plek waar de bewoners samenkomen en gasten ontvangen. De verlichting voor deze leefruimte en slaapkamer moet flexibel zijn en gemakkelijk kunnen worden aangepast aan de verschillende momenten van de dag. Nauwkeurige plaatsing van verschillende lichtbronnen en spelen met lichtlagen helpt een ruimtelijk gevoel te scheppen en de kamer een warme en uitnodigende sfeer te geven.

Superslank ontwerp

Slank ontwerp, ideaal voor kamers met een laag plafond, valt gelijk met het oppervlak.

Bevestiging geschikt voor wand of plafond

Eenvoudige installatie

Eenvoudig te installeren. Bevestig of hang de lamp aan de muur of het plafond, steek de stekker in het stopcontact en de lamp is klaar voor gebruik.

Gelijkmatige lichtverdeling

Verlicht uw ruimtes gelijkmatig en uniform.

Eyecomfort

Licht van slechte kwaliteit kan zorgen voor vermoeide ogen. We spenderen allemaal veel tijd binnen door, daarom is het belangrijker dan ooit dat uw huis goed verlicht is. Onze producten voldoen aan de strengste testcriteria voor onder andere flikkering, stroboscoopeffecten, verblinding, kleurweergave en dimeffecten, zodat ze voldoen aan de EyeComfort-eisen. Philips LED-lampen geven niet alleen comfortabel licht, maar blijven dat ook doen gedurende hun hele levensduur. Ze geven meer dan tien jaar consistente lichtkwaliteit, uitvoer en kleur. Stap over naar licht dat prettig voor de ogen is. Uw ogen zullen u dankbaar zijn.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Metaal, Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000

Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Draaibare spot: Nee
- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer, Eetkamer, Keuken, Thuis kantoor, Garage
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: Dimbaar

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 92 mA
- Rendement: 83 lm/W

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,58 kg
- Hoogte: 2,3 cm
- Lengte: 30 cm
- Breedte: 30 cm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Levensduur tot: 20.000 hr
- Diameter: 300 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1500
- Lichtkleur: 2700
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Stapsgewijs dimmen - niet gebruiken met dimmer
- LED: Ja
- Wattage meegeleverde lamp: 18
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699680978
- Nettogewicht: 0,54 kg
- Brutoweight: 0,64 kg
- Hoogte: 2,8 cm
- Lengte: 30 cm
- Breedte: 29,5 cm
- Materiaalnummer (12NC): 915005776701



Publicatiedatum:
2024-06-17
Versie: 0.409

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.