

# PHILIPS

Filamentlamp helder  
100W A60 E27

Led

2700 K

1521 lm

15.000 uur



8718699763015



## Warmwit licht zonder compromissen op lichtkwaliteit

Vertrouwde vormen waar je van houdt. Ze verbruiken ongeveer 85% minder energie dan traditionele lampen dankzij de nieuwste energiezuinige LED-technologie en ze gaan tien keer langer mee.

### **Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen**

- Dezelfde vorm en formaat als de standaardgloeilamp

### **Creëer het juiste licht voor uw woning**

- Perfect voor algemene kamerverlichting

### **LED-lamp van hoge kwaliteit die tientallen jaren meegaat**

- Ontworpen voor uw oogcomfort

# Kenmerken

## Vervangt standaardgloeilampen

Deze energiebesparende LED-lamp heeft een fraai ontwerp en een vertrouwde vorm. De lamp is de perfecte duurzame vervanging voor traditionele gloeilampen.

## Perfect voor algemene verlichting



Moderne verlichting met standaard Philips LED-lampen voor all-around verlichting, perfect voor algemene ruimteverlichting.

## Ontworpen voor uw oogcomfort



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen, te fel licht verblindt en te zacht licht flakkert. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Type glas: Helder
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Glas

## Lampafmeting

- Hoogte: 10,4 cm
- Breedte: 6 cm

## Design en afwerking

- Materiaal: Glas

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 15.000 hr

## Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 1521 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K

## Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

#### Andere eigenschappen

- Rendement: 144 lm/W

#### Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699763015
- EOC: 871869976301500
- Producttitel: LED classic 100W E27 WW A60 CL NDRFSRT4

#### Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.52
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 10,5 W
- Vermogensequivalent: 100 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): D

#### Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 10,4 cm

#### Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz
- EPREL-registratienummer: 387429

#### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699763015
- Nettogewicht: 0,06 kg
- Brutoweight: 0,1 kg
- Hoogte: 14,6 cm
- Lengte: 6,5 cm
- Breedte: 6,3 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929002026155



Publicatiedatum:  
2024-06-24  
Versie: 0.283

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.