

# PHILIPS

Spot 35W MR11  
GU10

Led

2700 K

240 lm

25.000 uur



8718699775919



## Warmwit licht met uitstekende lichtkwaliteit

Philips LED-spots zijn ideaal als basisverlichting: ze geven warm, halogeenachtig licht en leveren de prestaties die u verwacht van LED-technologie.

### Hoogwaardig licht

- Warmwit licht dat echt op gloeilamplicht lijkt

### Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en formaat als halogeenreflectorlampen

### LED-lamp van hoge kwaliteit die tientallen jaren meegaat

- Ontworpen voor uw oogcomfort

# Kenmerken

## Warmwit licht dat op gloeilamplicht lijkt



Deze lamp heeft een kleurtemperatuur van 2700 K en geeft een warme, rustgevende sfeer, perfect voor ontspannen. Dit licht van 2700 K is ideaal voor het ontwerpen van woningverlichting

## Vervangt halogeenspots



Met zijn mooie vormgeving en vertrouwde afmetingen is dit de LED-reflectorlamp voor moderne verlichting. De perfecte duurzame vervanger voor traditionele halogeenreflectorlampen.

## Ontworpen voor uw oogcomfort



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen, te fel licht verblindt en te zacht licht flakkert. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Gerichte spot
- Fitting: GU10
- Type glas: Helder
- Dimbaar: Nee
- Lampafwerking: Helder
- Lampmateriaal: Kunststof

## Lampafmeting

- Hoogte: 5 cm
- Breedte: 3,6 cm

## Design en afwerking

- Materiaal: Kunststof

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 25.000 hr

## Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 36 graden
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 240 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5 s
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom): 2700 K
- Lichtstroom: 240 lm
- Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 0,4
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 68 lm/W

**Diversen**

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

**Andere eigenschappen**

- Rendement: 68 lm/W
- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja

**Verpakkingsinformatie**

- EAN: 8718699775919
- EOC: 871869977591900
- Producttitel: MR11 GU10 3.5W-35W  
WW 36D 2700K SRT6

**Vermogen**

- Vermogensfactor (fractie): 0.4

**Opgenomen vermogen**

- Arbeidsfactor: 0.4
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 3,5 W
- Vermogensequivalent: 35 W
- Energieverbruik: 3,5 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): G

**Afmetingen en gewicht van product**

- Lengte: 5 cm

**Nominale waarden**

- Nominale levensduur: 25.000 hr
- Geschatte piekintensiteit: 450 cd

**Technische specificaties**

- Frequentie: 50-60 Hz
- EPREL-registratienummer: 391893
- Meetreferentie van lichtstroom:  
Narrow Cone
- Flickerwaarde (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Dimbaar: Nee
- Lampvoet: GU10

**Afmetingen en gewicht verpakking**

- EAN/UPC - product: 8718699775919
- Nettogewicht: 0,03 kg
- Brutogewicht: 0,04 kg
- Hoogte: 12,7 cm
- Lengte: 3,6 cm
- Breedte: 6,3 cm
- Materiaalnummer (12NC):  
929001364655



Publicatiedatum:  
2024-09-10  
Versie: 0.112

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.