

PHILIPS

Spot 35W MR16
GU5.3

Led

4000 K

390 lm

15.000 uur



8719514307148



Heldere LED-verlichting met uitstekende lichtkwaliteit

Philips LED-spots hebben een geconcentreerde, heldere lichtbundel, een lange levensduur en zijn energiezuinig

Hoogwaardig licht

- Geen zichtbare flikkering
- Koelwit licht

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en formaat als halogeenreflectorlampen

Kenmerken

Geen zichtbare flikkering

Een snel knipperende lamp kan vervelend zijn voor uw ogen, hoofdpijn veroorzaken of zelfs een aanval triggeren bij mensen met lichtgevoelige epilepsie. Het is onaangenaam en geheel onnodig. LED's kunnen flikkeren doordat ze snel reageren op de stroomsterkte van de driver. Philips LED's zijn zo ontworpen dat variaties in de stroomsterkte van drivers worden geminimaliseerd, waardoor de factoren die flikkering veroorzaken, worden weggenomen. Daarom merk je er helemaal niets van.

Koelwit licht



Deze lamp heeft een kleurtemperatuur van 4000 K en geeft extra koel, fris en helder licht.

Vervangt halogeenspots



Met zijn mooie vormgeving en vertrouwde afmetingen is dit de LED-reflectorlamp voor moderne verlichting. De perfecte duurzame vervanger voor traditionele halogeenreflectorlampen.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Gerichte spot
- Fitting: GU5.3
- Type glas: Helder
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Glas

Lampafmeting

- Hoogte: 4,6 cm
- Breedte: 5,1 cm

Design en afwerking

- Materiaal: Glas

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000 hr

Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 36 graden
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Nominale lichtstroom: 390 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 840 | CCT of 4000K

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

Andere eigenschappen

- Rendement: 88 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514307148
- EOC: 871951430714800
- Producttitel: LED 35W MR16 CW 36D ND RF PF SRT4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.6
- Spanning: 12V AC electronic V
- Vermogen: 4,4 W
- Vermogensequivalent: 35 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 4,55 cm

Nominale waarden

- Geschatte piekintensiteit: 750 cd

Technische specificaties

- Frequentie: - Hz
- EPREL-registratienummer: 421458

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514307148
- Nettogewicht: 0,04 kg
- Brutoweight: 0,06 kg
- Hoogte: 12,7 cm
- Lengte: 5,3 cm
- Breedte: 6,3 cm
- Materiaalnummer (12NC):
929002494750



Publicatiedatum:
2024-09-18
Versie: 0.266

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.