

PHILIPS

Filamentlamp helder
100W A60 E27

Led

2200-2700 K

1521 lm

15.000 uur

Dimmen



8719514324077



Ervaar dimbaar, warmwitte LED- verlichting

Philips LED-lampen geven een schitterend, warmwit licht, gaan uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote energiebesparing. Deze lamp is de perfecte vervanging voor matte traditionele lampen.

Kies voor een duurzame oplossing

- Beter voor uw portemonnee en de planeet

Creëer het juiste licht voor uw woning

- Perfect voor algemene kamerverlichting

Kenmerken

Energiebesparing tot wel 90%

LED-technologie bespaart tot 90% energie in vergelijking met een standaardlamp. Daardoor betaalt de lamp zichzelf terug en bespaart u jarenlang geld. Bovendien draagt de lamp bij aan een beter milieu.

Perfect voor algemene verlichting



Moderne verlichting met standaard Philips LED-lampen voor all-around verlichting, perfect voor algemene ruimteverlichting.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Type glas: Helder
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Alleen met specifieke dimmers
- Lampmateriaal: Glas

Lampafmeting

- Hoogte: 10,8 cm
- Breedte: 6 cm

Design en afwerking

- Materiaal: Glas

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 15.000 hr

Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 90
- Kleurtemperatuur: 2200-2700 K
- Nominale lichtstroom: 1521 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Dimbaar, WarmGlow

Andere eigenschappen

- Rendement: 144 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514324077
- EOC: 871951432407700
- Producttitel: LED classic 100W A60 E27 CL WGD90 SRT4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.9
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 10,5 W
- Vermogensequivalent: 100 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): D

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 10,8 cm

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz
- EPREL-registratienummer: 1109134

8719514324077

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514324077
- Nettogewicht: 0,03 kg
- Brutoweight: 0,05 kg
- Hoogte: 14,6 cm
- Lengte: 6,5 cm
- Breedte: 6,3 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929003011501



Publicatiedatum:
2024-07-25
Versie: 0.446

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com