

PHILIPS

Spot 50 W PAR16
GU10 x6

Led

4000 K

390 lm

15.000 uur



8719514451551



Heldere LED-verlichting met uitstekende lichtkwaliteit

LED-spots van Philips zorgen voor een gerichte, heldere lichtbundel, gaan uitzonderlijk lang mee en besparen veel energie. Deze spot is de perfecte duurzame vervanging voor 35W-spots met een GU10-fitting.

Hoogwaardig licht

- Koelwit licht

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en formaat als halogeenreflectorlampen

Creëer het juiste licht voor uw woning

- Perfect voor accentverlichting

Kenmerken

Koelwit licht



Deze lamp heeft een kleurtemperatuur van 4000 K en geeft extra koel, fris en helder licht.

Vervangt halogeenspots



Met zijn mooie vormgeving en vertrouwde afmetingen is dit de LED-reflectorlamp voor moderne verlichting. De perfecte duurzame vervanger voor traditionele halogeenreflectorlampen.

Perfect voor accentverlichting



Deze LED-spot die moderne verlichting levert met een vertrouwde lichtopbrengst onder een grote hoek (36 graden), is geschikt voor zowel accentverlichting als algemene verlichting. Hij kan gebruikt worden in inbouw- en spanningsrailarmaturen en is ideaal voor gebruik in keukens, verlichting van keukeneilanden, woonkamers en eetkamers.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Richtbare reflectorlamp
- Fitting: GU10
- Type glas: Helder
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Glas

Lampafmeting

- Hoogte: 5,4 cm
- Breedte: 5 cm

Design en afwerking

- Materiaal: Glas

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000 hr

Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 36 graden
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Nominale lichtstroom: 390 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 840 | CCT of 4000K

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

Andere eigenschappen

- Rendement: 84 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514451551
- EOC: 871951445155100
- Producttitel: LEDClassic 50W GU10 CW 36D ND 6CT/4 EC

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 4,6 W
- Vermogensequivalent: 50 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 5,4 cm

Nominale waarden

- Geschatte piekintensiteit: 770 cd

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz
- EPREL-registratienummer: 391859

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514451551
- Nettogewicht: 0,3 kg
- Brutoweight: 0,37 kg
- Hoogte: 11,5 cm
- Lengte: 5,3 cm
- Breedte: 17,1 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929001218296



Publicatiedatum:
2024-09-10
Versie: 0.358

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.