

# PHILIPS

Spot 35W PAR16  
GU10 x3

Led

2700 K

255 lm

15.000 uur



8719514455016



## Warmwit licht zonder compromissen op lichtkwaliteit

Vertrouwde vormen waar je van houdt. Ze verbruiken ongeveer 85% minder energie dan traditionele lampen dankzij de nieuwste energiezuinige LED-technologie en ze gaan tien keer langer mee.

### Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en formaat als halogeenreflectorlampen

### Creëer het juiste licht voor uw woning

- Perfect voor accentverlichting
- Perfect voor algemene kamerverlichting

# Kenmerken

## Vervangt halogeenspots



Met zijn mooie vormgeving en vertrouwde afmetingen is dit de LED-reflectorlamp voor moderne verlichting. De perfecte duurzame vervanger voor traditionele halogeenreflectorlampen.

## Perfect voor accentverlichting



Deze LED-spot die moderne verlichting levert met een vertrouwde lichtopbrengst onder een grote hoek (36 graden), is geschikt voor zowel accentverlichting als algemene verlichting. Hij kan gebruikt worden in inbouw- en spanningsrailarmaturen en is ideaal voor gebruik in keukens,

verlichting van keukeneilanden, woonkamers en eetkamers.

## Perfect voor algemene verlichting



Moderne verlichting met standaard Philips LED-lampen voor all-around verlichting, perfect voor algemene ruimteverlichting.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Richtbare reflectorlamp
- Fitting: GU10
- Type glas: Helder
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Glas

## Lampafmeting

- Hoogte: 5,4 cm
- Breedte: 5 cm

## Design en afwerking

- Materiaal: Glas

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000 hr

## Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 36 graden
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 255 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K

## Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

## Andere eigenschappen

- Rendement: 72 lm/W

#### Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514455016
- EOC: 871951445501600
- Producttitel: LEDClassic 35W GU10 WW 36D ND 3CT/6 EC

#### Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 3,5 W
- Vermogensequivalent: 35 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F

#### Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 5,4 cm

#### Nominale waarden

- Geschatte piekintensiteit: 545 cd

#### Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz
- EPREL-registratienummer: 391855

#### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514455016
- Nettogewicht: 0,15 kg
- Brutoweight: 0,19 kg
- Hoogte: 11,4 cm
- Lengte: 5,2 cm
- Breedte: 10,6 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929001217893



Publicatiedatum:  
2024-08-31  
Versie: 0.352

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.