

PHILIPS

LEDtube Mains T5

Led

600 mm

3000 K

G5



8720169249417



Duurzame LED- werkverlichting met uitstekende lichtkwaliteit

De overstap maken naar Philips LED-buizen is een snelle en gemakkelijke manier om je oude fluorescentiebuizen te vervangen door moderne en efficiënte LED-technologie. Deze Philips LED-buis is perfect voor plaatsen die veel licht nodig hebben.

Hoogwaardig licht

- Ontworpen voor uw oogcomfort
- Zonder geluid

Kies voor een duurzame oplossing

- Bevat geen kwik
- Een superieure LED-lichtoplossing om verschillende vormfactoren in een plafondarmatuur te vervangen, ongeacht traditionele lichtbron of LED-lichtbron.

Kenmerken

Zachte LED's, aangenaam voor de ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te

zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

TLED zonder geluid

Philips LEDtubes maken geen overmatig geluid bij gebruik op een fluorescente VSA of door de VSA te omzeilen (MainsFit-toepassing)

Bevat geen kwik



Breed toepassingsgebied van vervanger

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: T5
- Fitting: G5
- Type glas: Mat
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Nee
- Bulb Material: Glas

Lampafmeting

- Hoogte: 56,3 cm
- Breedte: 1,9 cm

Design en afwerking

- Materiaal: Glas

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 35.000 hr

Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 200 graden
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Nominale lichtstroom: 1000 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 830 | CCT of 3000K

Diversen

- Keurmerken: Conform RoHS

Andere eigenschappen

- Rendement: 125 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8720169249417
- EOC: 872016924941700
- Producttitel: LED T5 600mm 8W G5 WH HE 1CT/4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.9
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 8 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): E

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 56,3 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz
- EPREL-registratienummer: 1476408
- Compatibiliteit met VSA: Netspanning

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169249417
- Nettogewicht: 0,07 kg
- Brutoweight: 0,11 kg
- Hoogte: 56,3 cm
- Lengte: 2,9 cm
- Breedte: 2,9 cm



Publicatiedatum:
2025-01-22
Versie: 0.330

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.