

# PHILIPS

Vynce wandlamp  
1,5W

Armaturen voor  
buitenverlichting


2700 K

Zwart

Sensor; zonne-energie;  
waterbestendig



8720169265622



## Geniet op een duurzame manier van een prachtig verlichte tuin

De Philips Vynce wandlamp is een betrouwbare lamp op zonne-energie die langer meegaat, minder energie verbruikt en duurzaamheid ondersteunt.

### Eenvoudige installatie

- Geen bedrading nodig

### Duurzame lichtoplossingen

- Zonne-energie

### Geavanceerde LED-lamp

- LED-lamp van topkwaliteit

### Eersteklas kwaliteit

- Hoogwaardige onderdelen

### Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- IP44 - weerbestendig

### Hoogwaardig licht


- Warmwit licht 2700 K

# Kenmerken

## Geen bedrading nodig

Deze lamp werkt volledig op zonne-energie. Er is geen bedrading nodig, waardoor je deze lamp eenvoudig kunt verplaatsen naar een andere plek in je tuin of buitenruimte.

## Zonne-energie



Philips Solar lampen zetten de energie van de zon zo efficiënt mogelijk om in licht, zodat u er langer van geniet. U verbruikt geen stroom, dus u bespaart op uw energierekening en draagt bij aan een beter milieu.

## LED-lamp van topkwaliteit

Deze LED-lampen maken gebruik van een unieke technologie die door Philips is ontwikkeld. Je kunt ze eenvoudig inschakelen en ze geven een optimale lichtopbrengst, die de levendige kleuren in je tuin versterken.

## Hoogwaardige onderdelen


Deze Philips buitenlamp is gemaakt van hoogwaardige materialen met een superieure afwerking. Dit zorgt voor een solide en duurzaam product dat bestand is tegen corrosie en vlekken in alle weersomstandigheden

## IP44 - weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. De IP44-classificatie betekent dat de lamp is gecertificeerd volgens die beschermingsklasse en dat deze bestand is tegen stof en opspattend water. De lamp is dus perfect voor algemeen gebruik buitenshuis.

## Warmwit licht 2700 K



Wist je dat verschillende tinten wit licht worden bepaald door verschillende kleurtemperaturen, die worden gemeten in Kelvin (K)? Lagere kleurtemperaturen geven een warm en gezellig wit licht, terwijl de hogere kleurtemperaturen een koel en energiek licht produceren. Deze armatuur geeft warm, ontspannen licht op 2700 K.

# Specificaties

## Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Kunststof

## Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

### Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- 5 jaar garantie: Ja
- Draaibare spot: Nee
- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Nee
- Zonne-energie: Ja
- Warmwit licht: Ja
- Middenstuk: Nee

### Tuin

- Tuin: Tuin en terras

### Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80

### Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Zonne-energie, Waterbestendig, Zonsondergang tot zonsopkomst

### Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,272 kg
- Hoogte: 4,6 cm
- Lengte: 14,1 cm
- Breedte: 11,2 cm

### Service

- Garantie: 2 jaar

### Technische specificaties

- Levensduur tot: 15.000 hr
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 200
- Lichtkleur: 2700
- Netspanning: 3.3 V
- Dimbare lamp: Nee
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 1.5 W
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse III
- Lichtbron vervangbaar: Nee

### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169265622
- Nettogewicht: 0,27 kg
- Brutoweight: 0,31 kg
- Hoogte: 14 cm
- Lengte: 5,4 cm
- Breedte: 11,7 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929004066101



Publicatiedatum:  
2024-07-25  
Versie: 0.269

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.