

PHILIPS

Radii sokkellamp/
padverlichting 1,3W

Armatuuren voor
buitenverlichting

3000 K

Zwart

Koppelbaar; sensor; zonne-
energie; waterbestendig



8720169267213



Onze meest energie- efficiënte LED-lampen tot nu toe

Philips heeft een ultra-efficiënte LED-buitenlamp op zonne-energie ontwikkeld op basis van nieuwe technologie om de CO₂-uitstoot te verminderen, de hoeveelheid afval te verlagen en het energiegebruik terug te dringen. Met een verbazingwekkend lange levensduur van 50.000 uur gaat deze lamp 5 keer langer mee dan de andere Philips LED-buitenlampen. Precies wat er nodig is voor een duurzamere planeet.

Eenvoudige installatie

- Geen bedrading nodig

Duurzame lichtoplossingen

- Ultra Efficient Solar

Geef uw tuin een vleugje design

- Kies voor buitenlampen op een sokkel

Geavanceerde LED-lamp

- 5 jaar garantie op LED-systeem

8720169267213

Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- IP44 - weerbestendig

Hoogwaardig licht

- Helderwit licht 3000 K

Kenmerken

Geen bedrading nodig

Deze lamp werkt volledig op zonne-energie. Er is geen bedrading nodig, waardoor je deze lamp eenvoudig kunt verplaatsen naar een andere plek in je tuin of buitenruimte.

Ultra Efficient Solar

Door het Philips Ultra Efficient Solar systeem bieden deze armaturen tot 40 uur lang licht met een volledig opgeladen batterij. Geniet elke avond van helder licht, zelfs bij slechte en bewolkte weersomstandigheden.

Kies voor buitenlampen op een sokkel

Verfraai je buitenruimte met deze sokkellamp, de perfecte verlichting voor je tuin, de rand van je terras of als verlichting van een oprit en paden.

5 jaar garantie op LED-systeem



Naast de standaardgarantie van 2 jaar voor deze armatuur biedt Philips ook een garantie van 5 jaar op het LED-systeem (de LED-module en de driver).

IP44 - weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. De IP44-classificatie betekent dat de lamp is gecertificeerd volgens die beschermingsklasse en dat deze bestand is tegen stof en opspattend water. De lamp is dus perfect voor algemeen gebruik buitenshuis.

Helderwit licht 3000 K

Wist je dat verschillende tinten wit licht worden bepaald door verschillende kleurtemperaturen, die worden gemeten in Kelvin (K)? Lagere kleurtemperaturen geven een warm en gezellig wit licht, terwijl de hogere kleurtemperaturen een koel en energiek licht produceren. Deze armatuur geeft helder wit licht op 3000 K.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Kunststof

Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- 5 jaar garantie: Ja
- Draaibare spot: Nee
- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Ja
- Zonne-energie: Ja
- Warmwit licht: Nee
- Middenstuk: Nee

Tuin

- Tuin: Tuin en terras

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Sokkel-/padlampen
- EyeComfort: Nee
- LED-innovaties: UltraEfficient
- Extra functies: Koppelbaar, Sensor, Zonne-energie, Waterbestendig

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,912 kg
- Hoogte: 60 cm
- Lengte: 17,5 cm
- Breedte: 17,5 cm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Levensduur tot: 50.000 hr
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 250
- Lichtkleur: 3000 K
- Netspanning: 4 V
- Dimbare lamp: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: A
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 1.3 W
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse III
- Lichtbron vervangbaar: Ja

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169267213
- Nettogewicht: 0,91 kg
- Brutoweight: 1,41 kg
- Hoogte: 63 cm
- Lengte: 20 cm
- Breedte: 20 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929004067401



Publicatiedatum:
2024-07-25
Versie: 0.242

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.