

# PHILIPS

Jivix grondspots/Pen  
1,4W

Armaturen voor  
buitenverlichting

2700 K

Zwart

Sensor; zonne-energie;  
waterbestendig



8720169269132



## Duurzame tuinlamp op zonne-energie voor alle seizoenen

De Philips Jivix spot is een betrouwbare lamp op zonne-energie die langer meegaat, minder energie verbruikt en duurzaamheid ondersteunt.

### Eenvoudige installatie

- Geen bedrading nodig

### Duurzame lichtoplossingen

- Lange levensduur tot wel 15.000 uur

### Geavanceerde LED-lamp

- LED-lamp van topkwaliteit

### Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- IP44 - weerbestendig

# Kenmerken

## Geen bedrading nodig

Deze lamp werkt volledig op zonne-energie. Er is geen bedrading nodig, waardoor je deze lamp eenvoudig kunt verplaatsen naar een andere plek in je tuin of buitenruimte.

## Lange levensduur tot wel 15.000 uur



Betrouwbare LED-lampen van hoge kwaliteit gaan tot wel 15.000 uur mee. Daarom hoef je je jarenlang geen zorgen te maken over het onderhoud en kun je tegelijkertijd elke avond genieten van de perfecte tuinverlichting.

## LED-lamp van topkwaliteit

Deze LED-lampen maken gebruik van een unieke technologie die door Philips is ontwikkeld. Je kunt ze eenvoudig inschakelen en ze geven een optimale lichtopbrengst, die de levendige kleuren in je tuin versterken.

## IP44 - weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. De IP44-classificatie betekent dat de lamp is gecertificeerd volgens die beschermingsklasse en dat deze bestand is tegen stof en opspattend water. De lamp is dus perfect voor algemeen gebruik buitenshuis.

# Specificaties

## Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Kunststof

## Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- 5 jaar garantie: Ja
- Draaibare spot: Nee
- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Ja
- Diffuus licht: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Bewegingssensor: Nee
- Hoogwaardig materiaal: Ja
- Zonne-energie: Ja
- WarmGlow, dimbaar licht: Nee
- Warmwit licht: Ja
- Middenstuk: Nee

## Tuin

- Tuin: Tuin en terras

## Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80

### Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Grondspots/-prikkers
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Sensor, Zonne-energie, Waterbestendig

### Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,316 kg
- Hoogte: 32,3 cm
- Lengte: 15,1 cm
- Breedte: 10,5 cm

### Service

- Garantie: 2 jaar

### Technische specificaties

- Levensduur tot: 15.000 hr
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 150
- Lichtkleur: 2700
- Netspanning: 4 V
- Dimbare lamp: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: niet van toepassing
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 1.4 W
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse III

### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169269132
- Nettogewicht: 0,32 kg
- Brutogewicht: 0,42 kg
- Hoogte: 18,5 cm
- Lengte: 11,5 cm
- Breedte: 14,5 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929004073601



Publicatiedatum:  
2024-07-25  
Versie: 0.236

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.