

# PHILIPS

UltraEfficient-spot  
50 W PAR16 GU10

Ultra-efficiënt

3000 K

375 lm

50.000 uur

Dimmen



8720169307889



## UltraEfficient-spot, duurzame lamp met dimfunctie

Philips LED-spots zorgen voor een gerichte, heldere bundel, gaan bijzonder lang mee en besparen tot wel 47% energie. Deze spot is de perfecte duurzame vervanger voor spots van 50 W met een GU5.3-lampfitting.

### Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en formaat als de standaardhalogeenlamp

### Kies voor een duurzame oplossing

- Lamp met lange levensduur - gaat tot 50 jaar mee

### LED-lamp van hoge kwaliteit die tientallen jaren meegaat

- Ontworpen voor uw oogcomfort

# Kenmerken

## Vervangt standaardhalogeenlampen



Met zijn mooie vormgeving en vertrouwde afmetingen is dit een standaard-LED-lamp voor moderne verlichting en energiebesparing. De perfecte duurzame vervanger voor

traditionele standaardhalogeenlampen.

## Lamp met lange levensduur - gaat tot 50 jaar mee

Met een levensduur van maximaal 50.000 uur heb je minder gedoe, omdat de lampen minder vaak hoeven te worden vervangen en geniet je meer dan 50 jaar van mooi licht.

## Ontworpen voor uw oogcomfort



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen, te fel licht verblindt en te zacht licht flakkert. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Richtbare reflectorlamp
- Fitting: GU10
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Alleen met specifieke dimmers
- Lampmateriaal: Glas

## Lampafmeting

- Hoogte: 5,4 cm
- Breedte: 5 cm

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 50.000 hr

## Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 36 graden
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Nominale lichtstroom: 375 lm

## Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort, UltraEfficient

## Andere eigenschappen

- Rendement: 178 lm/W

## Verpakkingsinformatie

- EAN: 8720169307889
- EOC: 872016930788900
- Producttitel: LEDClassic 50W GU10 WH 36D DIM UE SRT4

## Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.7
- Spanning: AC 220-240 V
- Vermogen: 2,1 W
- Vermogensequivalent: 50 W

## Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 5,4 cm

#### Nominale waarden

- Geschatte piekintensiteit: 650 cd

#### Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz

#### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169307889
- Nettogewicht: 0,22 kg
- Brutoweight: 0,29 kg
- Hoogte: 12,7 cm
- Lengte: 5,3 cm
- Breedte: 6,3 cm
- Materiaalnummer (12NC):  
929003796001



Publicatiedatum:  
2024-09-10  
Versie: 0.96

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.