

# PHILIPS

Filamentlamp amber  
50 W A60 E27

Led

2700 K

640,320,60 lm

15.000 uur



8720169323377



## Ontworpen om gezien te worden, prachtige decoratieve lamp met meerdere helderheidsniveaus

De nieuwe Deco-collectie transformeert je woning met perfect warm licht en meerdere helderheidsniveaus, precies afgestemd op jouw gewenste toepassing

**Altijd mooi om te zien, zowel aan als uit**

• Ziet er goed uit, aan én uit

# Kenmerken

## Ziet er goed uit, aan én uit



"Deze prachtige lamp met zichtbaar filament geeft stijlen nostalgie aan iedere kamer. Altijd mooi om te zien, aan én uit. "

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Lampafwerking: Amber
- Dimbaar: Nee
- Bulb Material: Glas

## Lampafmeting

- Hoogte: 10,8 cm
- Breedte: 6 cm

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 15.000 hr

## Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 330 graden
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 640, 320, 60 lm

## Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

## Andere eigenschappen

- Rendement: 91 lm/W

## Verpakkingsinformatie

- EAN: 8720169323377
- EOC: 872016932337700
- Producttitel: LED SSW 50W A60 E27 AMBER SP

## Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.7
- Spanning: AC 230 V
- Vermogen: 7, 3,8, 1 W
- Vermogensequivalent: 50 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F

## Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 10,8 cm

## Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz
- EPREL-registratienummer: 1902866

## Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169323377
- Nettogewicht: 0,03 kg
- Brutoweight: 0,06 kg
- Hoogte: 14,6 cm
- Lengte: 6,6 cm
- Breedte: 6,4 cm



Publicatiedatum:  
2025-01-13  
Versie: 0.168

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)