

# PHILIPS

## LEDtube EM T8

Led

600 mm

4000 K

G13



8720169323919



# Duurzame LED- werkverlichting met uitstekende lichtkwaliteit

De overstap maken naar Philips LED-buizen is een snelle en gemakkelijke manier om je oude fluorescentiebuizen te vervangen door moderne en efficiënte LED-technologie. Deze Philips LED-buis is perfect voor plaatsen die veel licht nodig hebben.

### **Kies voor een duurzame oplossing**

- Profiteer van de energiebesparing van LED's zonder dat de lichtkwaliteit slechter wordt. Bespaar direct meer dan 50% energie door je bestaande fluorescentiebuizen (door de EU in de ban gedaan sinds 2023) te vervangen.

### **Kies een eenvoudige vervanging van je oude fluorescentielampen**

- De perfecte vervanging voor rechte fluorescentiebuizen. Kan zonder aanpassingen in bestaande armaturen worden geplaatst. De eenvoud van plug en play, moeiteloos en zonder aanpassing van de bedrading.
- Ontworpen voor elektromagnetische VSA's.

# Kenmerken

Bespaart meer dan 50% energie in vergelijking met fluorescentiebuizen

Snel en eenvoudig te installeren

Compatibel met elektromagnetische VSA

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: T8
- Fitting: G13
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Nee
- Bulb Material: Glas

## Lampafmeting

- Hoogte: 60,4 cm
- Breedte: 2,8 cm

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 10.000 hr

## Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 240 graden
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Nominale lichtstroom: 800 lm

## Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

## Andere eigenschappen

- Rendement: 100 lm/W

## Verpakkingsinformatie

- EAN: 8720169323919
- EOC: 872016932391901
- Producttitel: LED T8 600mm 8W G13 CW 1CT/4 DISC

## Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: AC 220-240 V
- Vermogen: 8 W

## Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 60,4 cm

## Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz

## Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169323919
- Nettogewicht: 0,12 kg
- Brutoweight: 0,15 kg
- Hoogte: 66,8 cm
- Lengte: 3,1 cm
- Breedte: 3,1 cm



Publicatiedatum:  
2025-01-13  
Versie: 0.73

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.