

PHILIPS

Lamp 100W A60
E27 x3

Led

2700 K

1521 lm

15.000 uur



8720169326354



Ervaar warmwitte LED- verlichting

Philips LED-lampen geven mooi warmwit licht, gaan bijzonder lang mee en besparen onmiddellijk veel energie. Met een puur en elegant ontwerp is deze lamp de perfecte vervanging voor je oude traditionele lampen.

Hoogwaardig licht

- Ontworpen voor uw oogcomfort

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en formaat als de standaardgloeilamp

Kies voor een duurzame oplossing

- Lampen met lange levensduur - gaan tot 15 jaar mee

Kenmerken

Zachte LED's, aangenaam voor de ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu

uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Vervangt standaardgloeilampen

Deze energiebesparende LED-lamp heeft een fraai ontwerp en een vertrouwde vorm. De lamp is de perfecte duurzame vervanging voor traditionele gloeilampen.

Gemiddelde levensduur 15.000 uur



Met een levensduur van 15.000 uur hebt u minder gedoe, omdat de lampen minder vaak hoeven te worden vervangen, en geniet u meer dan 15 jaar van een ideale verlichtingsoplossing.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Nee
- Bulb Material: Kunststof

Lampafmeting

- Hoogte: 12 cm
- Breedte: 6 cm

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000 hr

Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 150 graden
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 1521 lm

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

Andere eigenschappen

- Rendement: 117 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8720169326354
- EOC: 872016932635400
- Producttitel: LED 100W A60 E27 WW FR ND 3SRT6

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.6
- Spanning: AC 220-240 V
- Vermogen: 13 W
- Vermogensequivalent: 100 W

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 12 cm

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169326354
- Nettogewicht: 0,09 kg
- Brutogewicht: 0,14 kg
- Hoogte: 15,7 cm
- Lengte: 6,5 cm
- Breedte: 21,2 cm



Publicatiedatum:
2025-01-13
Versie: 0.172

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.