

PHILIPS

Осветление за
вграждане Fresco 4,6 W

myGarden

2700 K

Инокс

Водоустойчивост



17289/47/16



Осветете градината си и през нощта

Луната за вграждане Philips myGarden Fresco има красива светодиодна светлина, за да покаже по най-добър начин градината или ясно да освети тъмните места. Изработена е от издръжлив метал, а регулируемата част позволява насочване на снопа.

Подходящите светлинни решения

- Пестене на енергия
- Висококачествена LED светлина
- Дълъг експлоатационен срок до 10 години
- Топла бяла светлина

Проектиран за градината ви

- IP23 – Защита от атмосферни въздействия

Акценти

Пестене на енергия



Тази енергоспестяваща лампа Philips пести енергия в сравнение с традиционните светлинни източници, като ви позволява да спестявате пари от сметките си за електричество и да дадете своя принос за опазване на околната среда.

Висококачествена LED светлина




Светодиодната лампа, която се предоставя с тази лампа Philips, е уникално разработено решение от Philips. Включва се моментално и позволява оптимално светлоотдаване, подчертавайки наситени цветове в дома ви.

Дълъг експлоатационен срок



Източник на светлина, на който можете да се доверите. Светодиодните крушки, предоставяни с тази светодиодна лампа Philips, ще издържат до 10 000 часа (което е равно на 10 години на база средно използване за 3 часа на ден с брой цикли на включване/ изключване от най-малко 13 000). Толкова е приятно, като се замислите, че няма да се притеснявате за поддръжката или смяната на лампите, имайки идеалната среда в дома си.

Топла бяла светлина



Светлината може да има различна цветна температура, която се посочва в единици, наречени Келвин (K). Лампите с ниска стойност в Келвин излъчват топла, по-уютна светлина, докато тези с по-висока стойност създават хладна, по-енергизираща светлина. Тази лампа Philips предлага топла бяла светлина за уютна атмосфера.

IP23 – Защита от атмосферни въздействия



Това външно осветително тяло Philips е специално проектирано за използване на открито, във влажна среда. То е преминало щателни изпитвания, гарантиращи водоустойчивост. IP кодът съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Тази лампа е конструирана с IP23: защитена от напръскване с вода и идеална за осветяване на верандата или входната ви врата.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Инокс
- Материал: Неръждаема стомана

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Да
- Насочени снопчета светлина: Да

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Разни

- Специално предназначено за: Градина и двор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за вграждане
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Водостойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,160 kg
- Дължина на контура: 8.0 cm
- Ширина на контура: 8.0 cm
- Дължина: 10 cm
- Разстояние при монтаж: 11 cm
- Ширина: 10 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 15 000 h
- Обща мощност в лумени на осветителното тяло (скрито): 395 lm
- Включена лампа с мощност в лумени: 395 lm
- Източник на светлина, еквивалентен на традиционна лампа от: 50 W
- Технология на лампите: 230 V
- Цвят на светлината: Мека бяла светлина
- Мрежово захранване: 50 – 60 Hz
- LED лампи: Да
- Включен източник на светлина с енергиен клас: F
- Монтаж/фасонка: GU10
- Включена мощност на лампата: 5 W
- Максимална мощност на лампата за смяна: 5 W
- IP код: IP23
- Клас на защита: Клас II
- Подменящи се светлинни източници: Да
- Брой светлинни източници: 1

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718291502876
- Нето тегло: 0,16 kg
- Брутно тегло: 0,24 kg
- Височина: 10,8 cm
- Дължина: 9,3 cm
- Ширина: 10,3 cm



Дата на издаване:
2025-03-18
Версия: 0.440

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify, Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com