

# PHILIPS

Стенна лампа Buxus  
4,5 W

myGarden

2700 K

Инокс

Водоустойчивост



17357/47/PO



## Радвайте се на една прекрасна градина със светлина

Стенно осветление Philips Buxus LED от неръждаема стомана добавя стил и сила към вашата стена. Тънко и заоблено, то излива много светодиодна, мека бяла светлина нагоре и надолу за зашеметяващ ефект на миене на стени.

### Подходящите светлинни решения

- Пестене на енергия
- Висококачествена LED светлина

### Внесете стил в градината си

- Висококачествена неръждаема стомана и превъзходна синтетика

### Авангардни светлинни източници за използване на открито

- Съвместимост със стенни димери
- Philips предлага 5 години гаранция за светодиодните модули и драйвери

### Специални характеристики

- Лесно инсталиране
- Защита от атмосферни въздействия
- Дълъг експлоатационен срок

# Акценти

### Пестене на енергия



Това осветително тяло Philips пести енергия, в сравнение с традиционните светлинни източници, като ви позволява да спестявате пари от сметките си за електричество и да дадете своя принос за опазване на околната среда.

### Висококачествена LED светлина

Светодиодната лампа, която се предоставя с тази лампа Philips, е уникално разработено решение от Philips. Включва се моментално и позволява оптимално светлоотдаване, подчертавайки наситени цветове в дома ви.

### Висококачествени материали

Това осветително тяло Philips е създадено специално за използване на открито. Устойчиво и проектирано за дълъг живот, то ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработено от висококачествена неръждаема стомана и превъзходна синтетика.

### Съвместимост със стенни димери



Регулирайте яркостта на светлината на лампата Philips с помощта на стенен димер (не е включен), за да зададете настроението в стаята, да подчертаете определена част от дома си и още.

### 5 години гаранция за светодиодна система



Освен стандартната гаранция от 2 години за тази лампа Philips предлага 5 години гаранция за светодиодната система, като се имат предвид светодиодния модул и драйвера в тази лампа.

### Лесно инсталиране



Инсталирането на осветително тяло е трудно понякога, но с тази външна лампа Philips може да сте сигурни, че са положени сериозни усилия за опростяване и улесняване на монтажа. Този продукт се доставя заедно с ключ, който да използвате при монтажа.

### Защита от атмосферни въздействия



Тази външна лампа Philips е специално проектирана за използване на открито, във влажна среда, и е преминала щателни изпитвания, гарантиращи нейната водоустойчивост. IP кодът съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Тази лампа е конструирана с IP44: защитена от пръски вода, което я прави универсална и идеална за използване на открито.

### Дълъг експлоатационен срок



Светодиодните осветителни тела Philips предлагат средно до 20 000 часа (което се равнява на средно 20 години, изчислено на база средна употреба 3 часа/ден при минимум 13 000 цикъла на включване и изключване).

# Спецификации

## Дизайн и покритие

- Цвят: Инокс
- Материал: Неръждаема стомана

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- 5 години гаранция за LED модула: Да
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да

## Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

## Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80

## Разни

- Специално предназначено за: Градина и двор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

## Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,659 kg
- Височина: 14 cm
- Дължина: 10,1 cm
- Ширина: 12,6 cm

## Сервиз

- Гаранция: 2 години

## Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 25 000 h
- Източник на светлина, еквивалентен на традиционна лампа от: 35 W
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 525
- Технология на лампите: LED лампи
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: 220-240
- LED лампи: Да
- Включен източник на светлина с енергиен клас: F
- Включена мощност на лампата: 4.5 W
- Максимална мощност на лампата за смяна: 4.5 W
- IP код: IP44
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Не
- Брой светлинни източници: 2

## Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8718696159408
- Нето тегло: 0,66 kg
- Брутно тегло: 0,74 kg
- Височина: 15,6 cm
- Дължина: 10,6 cm
- Ширина: 13,1 cm



Дата на издаване:  
2025-03-18  
Версия: 0.553

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)