

# PHILIPS

Стенна лампа Actea  
12 W

myGarden

2700 K

Черно

Водоустойчивост



17390/30/PO



## Радвайте се на една прекрасна градина със светлина

Външното светодиодно осветително тяло с черен корпус Actea на Philips разпръсква в кръг мека бяла светлина в елегантна рамка от устойчив лят алуминий. Произведение на изкуството в осветлението, което да окачите, за да дарява със светлина външното ви пространство.

### Подходящите светлинни решения

- Пестене на енергия

### Внесете стил в градината си

- Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика

### Авангардни светлинни източници за използване на открито

- Мощни светодиоди
- Philips предлага 5 години гаранция за светодиодните модули и драйвери

### Специални характеристики

- Защита от атмосферни въздействия
- Дълъг експлоатационен срок

# Акценти

## Пестене на енергия



Това осветително тяло Philips пести енергия, в сравнение с традиционните светлинни източници, като ви позволява да спестявате пари от сметките си за електричество и да дадете своя принос за опазване на околната среда.

## Висококачествени материали

Тази лампа Philips е създадена специално за използване на открито. Устойчива и проектирана за дълъг живот, тя ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработена от висококачествен лят алуминий и превъзходна синтетика.

## Мощни светодиоди



Външните осветителни тела Philips използват най-новата авангардна технология със светодиоди и предлагат интензивно светлоотдаване, висококачествено осветление и дълъг експлоатационен живот на продуктите.

## 5 години гаранция за светодиодна система



Освен стандартната гаранция от 2 години за тази лампа Philips предлага 5 години гаранция за светодиодната система, като се имат предвид светодиодния модул и драйвера в тази лампа.

## Защита от атмосферни въздействия



Тази външна лампа Philips е специално проектирана за използване на открито, във влажна среда, и е преминала щателни изпитвания, гарантиращи нейната водоустойчивост. IP кодът съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Тази лампа е конструирана с IP44: защитена от пръски вода, което я прави универсална и идеална за използване на открито.

## Дълъг експлоатационен срок



Светодиодните осветителни тела Philips предлагат средно до 20 000 часа (което се равнява на средно 20 години, изчислено на база средна употреба 3 часа/ден при минимум 13 000 цикъла на включване и изключване).

# Спецификации

## Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Алюминий

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- 5 години гаранция за LED модула: Да
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да

## Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

## Характеристики на светлината

- Индекс на цветоподаване (CRI): 90

## Разни

- Специално предназначено за: Градина и двор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

## Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,55 kg
- Височина: 7,4 cm
- Дължина: 18,9 cm
- Ширина: 18,9 cm

## Сервиз

- Гаранция: 2 години

## Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 25 000 h
- Източник на светлина, еквивалентен на традиционна лампа от: 83 W
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1200
- Технология на лампите: 176 V
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: 220-240
- LED лампи: Да
- Включен източник на светлина с енергиен клас: F
- Включена мощност на лампата: 12 W
- IP код: IP44
- Клас на защита: Клас II
- Подменящи се светлинни източници: Не
- Брой светлинни източници: 1

## Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8718696165928
- Нето тегло: 0,55 kg
- Брутно тегло: 0,66 kg
- Височина: 20,4 cm
- Дължина: 8,6 cm
- Ширина: 19,6 cm



Дата на издаване:  
2025-03-18  
Версия: 0.569

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)