

# PHILIPS


Осветление за  
таван Wawel 20 W

Осветление за таван

4000/6500/2700K

Бяло

Осветление, подходящо за  
диммиране; SceneSwitch



31822/31/P5



## Качествено осветление за уютен дом

Светодиодното осветление за таван Philips myLiving WAWEL се предлага с вградени светодиоди за оптимизиране на светоотдаването и равномерно осветление. Контролирайте яркостта според настроението си, чрез стъпките за възможност за настройване на нюанси и функциите на паметта.

### Светлинен ефект

- Равномерно разпределение на светлината

### Съвременно LED осветление

- Може да се настройва 2700-6500K

### Пестене на енергия

- 80% икономия на енергия в сравнение с традиционните източници на светлина

# Акценти

## Равномерно разпределение на светлината



## Може да се настройва



Тази лампа може да се регулира. Можете да зададете предпочитания от Вас цвят за осветление; от топло бяло (2700K) до студено бяло през лятото (6500K).

## Пестене на енергия до 80%



Спестява до 80% електроенергия в сравнение с обикновените крушки. Струва си парите и спестява вашите пари година след година. Затова намалете сметките си електричество и започнете да спестявате сега.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

## Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал, Пластмаса

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 15 000

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

### Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

### Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: <2

### Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис, Гараж
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, SceneSwitch

### Други характеристики

- Ток през лампата: 160 mA
- Ефикасност: 100 lm/W

### Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,72 kg
- Височина: 6,6 cm
- Дължина: 38 cm
- Ширина: 38 cm

### Сервиз

- Гаранция: 5 години

### Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 20 000 h
- Диаметър: 380 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 2000
- Цвят на светлината: 4000/6500/2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Постъпково димиране – не използвайте с димер
- LED лампи: Да
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас I

### Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696162781
- Нето тегло: 0,72 kg
- Брутно тегло: 1,18 kg
- Височина: 42,6 cm
- Дължина: 7 cm
- Ширина: 42,6 cm



Дата на издаване:  
2024-11-21  
Версия: 0.381

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify, Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)