

PHILIPS

Осветление за таван Canaval 18 W

Осветление за таван

2700 K

Бяло

Осветление, подходящо за димиране; SceneSwitch



32809/31/P0



Едно осветително тяло. Ваш ключ. Три настройки за осветление.

Осветителното светодиодно тяло за таван Philips Canaval е класическо бяло и се вписва във всеки интериор, за енергийно ефективна, висококачествена и дълготрайна светлина. Изберете желаната от вас яркост за различни настроения у дома, като сте стъпили на стъпка с помощта на димера.

Лесна употреба

- Гладка повърхност за лесно почистване

Светлинен ефект

- Равномерно разпределение на светлината

Подходящите светлинни решения

- Дълъг експлоатационен срок до 15 години

Съвременно LED осветление

- Интензивна светлина

Пестене на енергия

- Вграден светодиод, като част от системата
- Пестене на енергия до 80%

Акценти

Лесни за поддръжка



Равномерно разпределение на светлината



Дълъг експлоатационен срок



Източник на светлина, на който можете да се доверите. Вградените LED, използвани в тази LED лампа Philips, ще издържат до 15 000 часа (което е равно на 15 години на база средно използване за 3 часа на ден с брой цикли на включване/изключване от най-малко 13 000). Толкова е приятно, като се замислите, че няма да се притеснявате за поддръжката или смяната на лампите, имайки идеалната среда в дома си.

Интензивна светлина

Висококачествено осветление с интензивно излъчване. Светлинният лъч пада под ъгъл 40° - идеалният ъгъл за насочено осветление.

Вграден LED източник на светлина



Източник на светлина, на който може да се доверите. С вградения светодиоден източник на светлина няма да се притеснявате за поддръжката или подмяната на лампата, в същото време ще имате идеалната осветеност във Вашия дом.

Пестене на енергия до 80%



До 80% икономия на енергия в сравнение със стандартните светлинни източници - лампи с нажежаема жичка.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал, Пластмаса

Издържливост

- Брой цикли на включване и изключване: 15 000

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: <2

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис, Гараж
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, SceneSwitch

Други характеристики

- Ток през лампата: 150 mA
- Ефикасност: 100 lm/W

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,66 kg
- Височина: 6,7 cm
- Дължина: 35 cm
- Ширина: 35 cm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 15 000 h
- Диаметър: 350 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1800
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Постъпково димиране – не използвайте с димер
- LED лампи: Да
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас I

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696169285
- Нето тегло: 0,66 kg
- Брутно тегло: 0,92 kg
- Височина: 38,8 cm
- Дължина: 7,4 cm
- Ширина: 38,7 cm



Дата на издаване:
2024-11-21
Версия: 0.879

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com