

# PHILIPS

Квадратно осветление  
за таван Canaval 18 W

Осветление за таван

2700 K

Бяло

Осветление, подходящо за  
диммиране; SceneSwitch



32810/31/PO



## Едно осветително тяло, ваш ключ, три настройки за осветление.

Осветителното светодиодно тяло за таван Philips Canaval е класическо бяло и се вписва във всеки интериор, за енергийно ефективна, висококачествена и дълготрайна светлина. Изберете желаната от вас яркост за различни настроения у дома, като сте стъпили на стъпка с помощта на димера.

### Лесна употреба

- Гладка повърхност за лесно почистване

### Светлинен ефект

- Равномерно разпределение на светлината

### Подходящите светлинни решения

- Дълъг експлоатационен срок до 15 години

### Съвременно LED осветление

- Интензивна светлина

### Пестене на енергия

- Вграден светодиод, като част от системата

# Акценти

## Лесни за поддръжка



## Равномерно разпределение на светлината



## Дълъг експлоатационен срок



Източник на светлина, на който можете да се доверите. Вградените LED, използвани в тази LED лампа Philips, ще издържат до 15 000 часа (което е равно на 15 години на база средно използване за 3 часа на ден с брой цикли на включване/изключване от най-малко 13 000). Толкова е приятно, като се замислите, че няма да се притеснявате за поддръжката или смяната на лампите, имайки идеалната среда в дома си.

## Интензивна светлина

Висококачествено осветление с интензивно излъчване. Светлинният лъч пада под ъгъл 40° - идеалният ъгъл за насочено осветление.

## Вграден LED източник на светлина



Източник на светлина, на който може да се доверите. С вградения светодиоден източник на светлина няма да се притеснявате за поддръжката или подмяната на лампата, в същото време ще имате идеалната осветеност във Вашия дом.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

## Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал, Пластмаса

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 15 000

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

## Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: <2

### Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис, Гараж
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, SceneSwitch

### Други характеристики

- Ток през лампата: 150 mA
- Ефикасност: 100 lm/W

### Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,64 kg
- Височина: 7 cm
- Дължина: 29,8 cm
- Ширина: 29,8 cm

### Сервиз

- Гаранция: 5 години

### Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 15 000 h
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1800
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Постъпково димиране – не използвайте с димер
- LED лампи: Да
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас I

### Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696169308
- Нето тегло: 0,64 kg
- Брутно тегло: 0,91 kg
- Височина: 33,6 cm
- Дължина: 7,7 cm
- Ширина: 33,2 cm



Дата на издаване:  
2024-11-21  
Версия: 0.876

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.