

PHILIPS

Спот лампа за таван/стена Star

Лампи тип „Спот“ за таван или стена

2200 – 2700 К


Бяло

Осветление, подходящо за димиране; WarmGlow

Лесно инсталиране с ClickFix



56240/31/P0



Колкото повече приглушавате, толкова по-топла е светлината

Променете атмосферата във вашата стая, за да отговаря на всичко което правите. С подходящите спот светлини WarmGlow на Philips можете да намалявате нивото на светлината – ярка светлина за работа до светлина за приветлив, уютен дом. Колкото повече затъмнявате, толкова по-топла става светлината.

Осветление за вашето удобство и спокойствие

- ClickFix лесен монтаж
- Получете висококачествена LED светлина, докато пестите от енергия
- Полезен живот на лампата до 30 години на употреба
- Моментална светлина при включване
- Висока светлинна емисия - 500 лумена
- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви
- Вградена LED светлина
- 5 години гаранция за спокойствие

Многофункционално осветление за всеки момент от деня

- Променете обстановката с едно завъртане на вашия димер

Изключителен дизайн за оптимален светлинен ефект

- Дълготраен, високо качество материал
- Насочваща се глава на спота за максимална гъвкавост
- Идеалният ъгъл на светлината за акцентно осветление

Акценти

ClickFix лесен монтаж



Монтирайте осветлението си за вграждане лесно и без чужда помощ. Благодарение на ClickFix не са необходими още две ръце. Просто монтирайте скобата на тавана, свържете кабелите, след това щракнете и фиксирайте с едно движение.

Енергоспестяваща LED лампа

LED светлините спестяват до 80% енергия в сравнение с традиционното осветление със същия светлинен източник. Когато купувате LED лампа на Philips или лампа, започвате спестяване на пари веднага. За всеки източник на светлина, който замените с LED светлина, ще видите незабавно отражение като намалена сметка за електроенергия.

Полезен живот до 30 години

LED светлините издържат по-дълго, като се избягва неудобството за често заменяне на източника на светлина. Това значително намалява отпадъците, но и пести пари в дългосрочен план.

Моментална ярка светлина

Не е необходимо да чакате спотовете на Philips да светнат. Те светят с цялата си яркост веднага при включването им. Тяхната истинска лампа с нажежаема жичка с топла бяла светлина веднага създава уютна обстановка.

Висока светлинна емисия – 500 лумена

Осветете дома си с висококачествена светлина

Нежни светодиоди, леки за очите



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото – получавате отблясъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

Вградена LED светлина

Това насочващо осветление има интегрирани висококачествена LED светлина, която осигурява оптимален резултат.

5 години гаранция

Всички наши светлини са изработени така, че да издържат. Те имат пълна 5-годишна гаранция за целия продукт, гарантирайки, че ще се наслаждавате на дълготрайно качествено осветление всеки ден.

WarmGlow – Подходяща за димиране светлина

Променете обстановката във вашата стая, за да отговаря на всичко, което правите. Със светодиодните лампи тип „Спот“ Philips WarmGlow можете да създавате перфектната атмосфера с едно завъртане на вашия димер. Димирайте плавно от 2700K ярка светлина за работа до 2200K мека светлина за уютно прекарано време. Колкото повече затъмнявате, толкова по-мека става светлината.

Висококачествени материали

Тази спот светлина е създадена от дълготраен висококачествен материал и първокласно покритие. Това осигурява стабилен и дълготраен продукт, който ще подобрява осветлението във вашия дом за много години напред.

Лесна за насочване глава на спота

Насочващата се глава на спота е предназначена да насочва светлината, където най-много се нуждаете от нея.

Идеални за акцентиращо осветление

С модерно и удобно широкоъгълно светоотдаване (40 градуса) тази светодиодна насочена лампа е подходяща както за акцентиращо, така и за общо осветление. Тя е идеална за кухни, за осветление на кухненски острови, дневни и трапезарии.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- 5 години гаранция за LED модула: Да
- Регулируемо спот тяло: Да
- click!FIX монтаж: Да
- Насочени снопчета светлина: Да
- Вграден LED: Да

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Кухня, Домашен офис, Коридор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Лампи тип „Спот“ за таван или стена
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, WarmGlow

Други характеристики

- Ефикасност: 111 lm/W

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,300 kg
- Височина: 8,5 cm
- Дължина: 11 cm
- Ширина: 11 cm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 30 000 h
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 500
- Технология на лампите: LED лампи, Безопасно, много ниско напрежение
- Цвят на светлината: 2200-2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Да
- LED лампи: Да
- Включен източник на светлина с енергиен клас: F
- Включена мощност на лампата: 6.5
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Не
- Брой светлинни източници: 1

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8718696154625
- Нето тегло: 0,3 kg
- Брутно тегло: 0,34 kg
- Височина: 11,8 cm
- Дължина: 11,3 cm
- Ширина: 11,3 cm



Дата на издаване:
2024-12-27
Версия: 0.635

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com