

PHILIPS

Лампа с нажежаема
жичка – тип „Тръба“

Декоративна тръбна лампа
с нажежаема жичка

7 W

E14

Прозрачна

Подходящи за димиране



8711500250087



Уютно декоративно осветително тяло

Декоративните лампи с нажежаема жичка на Philips са създадени за нисък интензитет на светлината (под 60 лумена) и осигуряват мека, уютна светлина, идеална за създаване на релаксираща атмосфера. Перфектна за употреба при осветителните тела.

Осветление за специални цели

- За специфични приложения

Акценти

За специфични приложения



Лампите с нажежаема жичка Philips за специални цели са направени за употреба за специфични цели. Лампите за общо домашно осветление са достъпни в халогенната, енергоспестяващата и LED гамите на Philips.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Форма: За уреди
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E14
- Технология: С нажежаема жичка
- Подходящи за димиране: Да
- Покритие: Прозрачна

Размери на лампата

- Диаметър: 17 mm
- Височина: 54 mm
- Ширина: 17 mm

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 1 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 0.8
- Брой цикли на включване и изключване: 4 000
- Номинален живот: 1 000 h

Характеристики на светлината

- Приложение: Нощни лампи
- Индекс на цвето предаване (CRI): 100
- Цветна температура: 2700 K
- Категория на цветовете на светлината: Мека бяла светлина
- Време за старт на лампата: 0 s
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Свързана цветна температура (номинална): 2700 K
- Светлинен поток: 21 lm

Захранване

- Фактор на мощността (фракция): 1

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 1
- Напрежение: 230-240 V
- Мощност: 7,0 W
- Консумация на електроенергия: 7 W

Обявени стойности

- Номинален полезен живот: 1 000 h
- Обявен светлинен поток: 21 lm
- Обявена мощност: 7.0 W

Технически данни

- Живот на лампите: 1 000 h
- Форма: За уреди
- Подходящи за димиране: Да
- Фасонка: E14

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8711500250087
- Нето тегло: 8 g
- Брутно тегло: 14 g
- Височина: 5,9 cm
- Дължина: 2,6 cm
- Ширина: 2,6 cm



Дата на издаване:
2025-03-18
Версия: 0.235

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com