

# PHILIPS

Спот лампа за  
таван/стена Limbali

Лампи тип „Спот“ за таван  
или стена

Без лампа

Никел



8718696133194



## Акцентът в стила

Внесете практично насочващо осветление от Philips във вашия дом. Изберете своята светодиодната лампа Philips GU10, която да пасва на вашия стил за насочено осветление и да си осигурите висококачествено осветление с дълъг полезен живот.

### Лесна употреба

- Регулируема глава на насочваща лампа
- Без включена лампа към осветителното тяло

### Първокласно качество

- Материал с високо качество и дълъг полезен живот

### Специални характеристики

- За всяка стая във вашия дом

# Акценти

## Регулируема глава на насочваща лампа



Насочете светлината точно в посоката, която желаете, като регулирате, завъртите или наклоните главата на насочващата лампа.

## Без включена лампа към осветителното тяло

Това осветително тяло се предлага без лампа, което ви позволява да изберете излъчваната светлина, която е най-подходяща за стаята и личния ви вкус. Избирането на светодиодна лампа Philips ще осигури висококачествена и дълготрайна излъчвана светлина.

## Материал с високо качество и дълъг полезен живот

Тази насочена светлина е създадена от висококачествен материал с дълъг полезен живот и първокласно покритие. Това осигурява стабилен и дълготраен продукт, който ще изпъква и осветява дома ви за много години напред.

## За всяка стая във вашия дом

Напълно функционална и същевременно много елегантна, тази лампа тип „Спот“ Philips внася декоративен елемент във всяка стая във вашия дом.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

## Дизайн и покритие

- Цвят: Никел
- Материал: Метал

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Да
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Монтирайте продукта далече от обсега на ръцете: Да
- Включено дистанционно управление: Не

## Характеристики на светлината

- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: <2

## Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Кухня, Домашен офис, Коридор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Лампи тип „Спот“ за таван или стена
- EyeComfort: Не

## Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,15 kg
- Височина: 13 cm
- Дължина: 8 cm
- Ширина: 8 cm

## Сервиз

- Гаранция: 2 години

**Технически данни**

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: No bulb included
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- LED лампи: Не
- Включен източник на светлина с енергиен клас: без включена лампа към осветителното тяло
- Монтаж/фасонка: GU10
- Включена мощност на лампата: 35W
- Максимална мощност на лампата за смяна: 50 W

- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Да
- Брой светлинни източници: 1

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC – продукт: 8718696133194
- Нето тегло: 0,15 kg
- Брутно тегло: 0,26 kg
- Височина: 9 cm
- Дължина: 9 cm
- Ширина: 12 cm



Дата на издаване:  
2025-02-24  
Версия: 0.206

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.