

PHILIPS

Титанова спот лампа
за таван/стена 4x

Лампи тип „Спот“ за таван
или стена

Без лампа

Алуминий



8718696156025



Изживейте момента с радост

Внесете практично насочващо осветление от Philips във вашия дом. Изберете своята светодиодната лампа Philips GU10, която да пасва на вашия стил за насочено осветление и да си осигурите висококачествено осветление с дълъг полезен живот.

Лесна употреба

- Регулируема глава на насочваща лампа
- Без включена лампа към осветителното тяло

Първокласно качество

- Материал с високо качество и дълъг полезен живот

Специални характеристики

- За всяка стая във вашия дом

Акценти

Регулируема глава на насочваща лампа



Насочете светлината точно в посоката, която желаете, като регулирате, завъртите или наклоните главата на насочващата лампа.

Без включена лампа към осветителното тяло

Това осветително тяло се предлага без лампа, което ви позволява да изберете излъчваната светлина, която е най-подходяща за стаята и личния ви вкус. Избирането на светодиодна лампа Philips ще осигури висококачествена и дълготрайна излъчвана светлина.

Материал с високо качество и дълъг полезен живот

Тази насочена светлина е създадена от висококачествен материал с дълъг полезен живот и първокласно покритие. Това осигурява стабилен и дълготраен продукт, който ще изпъква и осветява дома ви за много години напред.

За всяка стая във вашия дом

Напълно функционална и същевременно много елегантна, тази лампа тип „Спот“ Philips внася декоративен елемент във всяка стая във вашия дом.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Алуминий
- Материал: Метал

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- click!FIX монтаж: Не
- Насочени снопчета светлина: Да
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Монтирайте продукта далече от обсега на ръцете: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: <2

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис, Коридор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Лампи тип „Спот“ за таван или стена
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: ClickFix

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 1,245 kg
- Височина: 10 cm
- Дължина: 21 cm
- Ширина: 21 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: –
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- LED лампи: Не
- Включен източник на светлина с енергиен клас: без включена лампа към осветителното тяло
- Монтаж/фасонка: GU10
- Включена мощност на лампата: 50W
- Максимална мощност на лампата за смяна: 50 W
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Да
- Брой светлинни източници: 4

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696156025
- Нето тегло: 1,25 kg
- Брутно тегло: 1,44 kg
- Височина: 24,6 cm
- Дължина: 12,1 cm
- Ширина: 24,1 cm



Дата на издаване:
2025-02-24
Версия: 0.129

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com