

# PHILIPS

Осветление за  
вграждане Donegal

Осветление за вграждане

Без лампа

Матиран хром

8718696161012



## Създайте правилния СТИЛ на осветление

Осветителното тяло тип „Спот“ вграждане Philips Donegal е изработено от висококачествени материали, без прах, без ръжда за безпроблемна поддръжка. Изберете своята светодиодната лампа Philips GU10, която да пасва на вашия стил за насочено осветление и да си осигурите висококачествено осветление с дълъг полезен живот.

### Лесна употреба

- Регулируема глава на насочваща лампа

### Създадено за вашия хол и спалня

- Без прах, без ръжда

### Първокласно качество

- Лесно за почистване

# Акценти

## Регулируема глава на насочваща лампа



Насочете светлината точно в посоката, която желаете, като регулирате, завъртите или наклоните главата на насочващата лампа.

## Без прах, без ръжда

Специалният материал – без прах, без ръжда, на тази лампа тип „Спот“ намалява събирането на прах и осигурява дълъг полезен живот на вашия продукт.

## Лесно за почистване

Гладките и лесни за почистване материали означава, че домът ви винаги ще изглежда атрактивен от пода до тавана.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

## Дизайн и покритие

- Цвят: Матиран хром
- Материал: Синтетика

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Не
- Включено дистанционно управление: Не

## Характеристики на светлината

- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: <2

## Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за вграждане
- EyeComfort: Не

## Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,248 kg
- Дължина на контура: 7.0 cm
- Ширина на контура: 7.0 cm
- Височина: 4 cm
- Дължина: 9 cm
- Ширина: 9 cm

## Сервиз

- Гаранция: 2 години

## Технически данни

- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Да
- LED лампи: Да
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас II

## Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696161012
- Нето тегло: 0,25 kg
- Брутно тегло: 0,36 kg
- Височина: 308 mm
- Дължина: 103 mm
- Ширина: 53 mm



Дата на издаване:  
2024-11-21  
Версия: 0.185

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)