

# PHILIPS

Прозрачна лампа тип  
„свещ“ с нажежаема жичка  
40 W B35 E14 x6

LED

2700 K


470 lm

15 000 ч.

Без възможност за димиране



8718696775035



## Проектирани, за да бъдат забелязани

Познати форми, които познавате и обичате. Те ви осигуряват класическия вид на лампите с нажежаема жичка, като същевременно използват 80% по-малко енергия. Широкият ъгъл на насочване позволява да се получи перфектно разпределение на светлината в цялото пространство.

### Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

### Изберете устойчиво решение

- Спестява до 90% енергия

### Изберете подходящата светлина за вашия дом

- Идеални за общо осветление на помещението

# Акценти

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото – получавате отблясъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да

олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

Спестява до 90% енергия



Насладете се енергоспестяващото светодиодното осветление, без да жертвате качеството на светлината. Моментално спестете над 90% от енергията, като замените съществуващите си халогенни лампи или лампи с нажежаема жичка

Идеални за общо осветление



Модерно осветление със стандартни светодиодни лампи от Philips за цялостно осветяване, идеални за общо осветление на помещението.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа тип свещ с ненасочваща светлина
- Контакт: E14
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Glass

## Размери на лампата

- Височина: 9,7 cm
- Ширина: 3,5 cm

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 15 000 h

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 470 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина

## Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

#### Други характеристики

- Ефикасност: 109 lm/W

#### Информация за опаковката

- EAN: 8718696775035
- EOC: 871869677503500
- Заглавие на продукта: LED classic 40W B35 E14 WW CL ND 6CT/4

#### Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.41
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 4,3 W
- Еквивалент във ватове: 40 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F

#### Размери и тегло на продукта

- Дължина: 9,7 cm

#### Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 387402

#### Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8718696775035
- Нето тегло: 0,22 kg
- Брутно тегло: 0,39 kg
- Височина: 11,4 cm
- Дължина: 6,1 cm
- Ширина: 16,9 cm



Дата на издаване:  
2025-04-19  
Версия: 0.1202

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.