

# PHILIPS

Матирана крушка с  
нажежаема жичка 60 W  
G120 E27

LED

2700 K

806lm

15 000 ч.



8718699648176



## Лампа, различна от ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ

Познати форми, които познавате и обичате. Те ви осигуряват класическия вид на лампите с нажежаема жичка, като същевременно използват 80% по-малко енергия. Широкият ъгъл на насочване позволява да се получи перфектно разпределение на светлината в цялото пространство.

### Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

### Изберете удобен заместител на старите лампи

- Подобна форма и размер като на стандартните халогенни крушки

### Изберете подходящата светлина за вашия дом

- Идеално за декоративни осветителни тела

### Много повече от осветление

- Ретро стил, модерна светодиодна технология

# Акценти

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото – получавате отблясъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да

олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

Подобна форма и размер като на стандартните халогенни лампи



Тази модерна енергоспестяваща светодиодна лампа впечатлява с красивите си форми и познати стандартни размери. Идеален устойчив заместител на традиционните халогенни крушки.

Идеално за декоративни осветителни тела

Модерно осветление със светодиодни глобуси от Philips за декоративни осветителни тела, напр. вентилатори за таван и светлинни ленти.

Ретро стил, модерно LED осветление

Класическите светодиодни лампи са базирани на стандартна енергоспестяваща технология. Вече имате възможност да се радвате на лампи в неповторим ретро стил, оборудвани с модерна технология.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа, тип глобус с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Glass

## Размери на лампата

- Височина: 17,7 cm
- Ширина: 12,5 cm

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 15 000 h

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 806 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Свързана цветна температура (номинална): 2700 K
- Светлинен поток: 806 lm
- Стробоскопичен ефект: 0,4
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 115,00 lm/W

**Разни**

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

**Други характеристики**

- Ефикасност: 115 lm/W
- Маркировка CE: Да
- Съответствие с RoHS за ЕС: Да

**Информация за опаковката**

- EAN: 8718699648176
- EOC: 871869964817600
- Заглавие на продукта: LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

**Захранване**

- Фактор на мощността (фракция): 0.51

**Потребявана електроенергия**

- Фактор на мощността: 0.51
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 7 W
- Еквивалент във ватове: 60 W
- Консумация на електроенергия: 7 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E

**Размери и тегло на продукта**

- Дължина: 17,7 cm

**Обявени стойности**

- Номинален полезен живот: 15 000 h

**Технически данни**

- Работна честота: 50-60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 1825196
- Справка за измерване на поток: Sphere
- Стойност на мигане (PstLM): 1
- Честота на линията: 50 to 60 Hz
- Подходящи за димиране: Не
- Фасонка: E27

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC - продукт: 8718699648176
- Нето тегло: 0,1 kg
- Брутно тегло: 0,2 kg
- Височина: 19,6 cm
- Дължина: 12,8 cm
- Ширина: 12,8 cm



Дата на издаване:  
2025-04-19  
Версия: 0.696

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)