

# PHILIPS

Прозрачна крушка с  
нажежаема жичка 75 W  
A60 E27

LED

2700 K

1055 lm

15 000 ч.



8718699665302



## Лампа, различна от ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ

Удобни форми, които познавате и обичате. Те ви осигуряват класическия вид на лампите с нажежаема жичка, като същевременно използват 80% по-малко енергия. Широкият ъгъл на насочване позволява да се получи перфектно разпределение на светлината в цялото пространство.

### Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

### Изберете удобен заместител на старите лампи

- Подобна форма и размер като на стандартните халогенни крушки

### Изберете подходящата светлина за вашия дом

- Идеални за общо осветление на помещението

### Много повече от осветление

- Ретро стил, модерна светодиодна технология

# Акценти

**Проектирана да осигурява комфорт за очите.**



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото – получавате отблясъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

**Подобна форма и размер като на стандартните халогенни лампи**



Тази модерна енергоспестяваща светодиодна лампа впечатлява с красивите си форми и познати стандартни размери. Идеален устойчив заместител на традиционните халогенни крушки.

**Идеални за общо осветление**



Модерно осветление със стандартни светодиодни лампи от Philips за цялостно осветяване, идеални за общо осветление на помещението.

**Ретро стил, модерно LED осветление**

Класическите светодиодни лампи са базирани на стандартна енергоспестяваща технология. Вече имате възможност да се радвате на лампи в неповторим ретро стил, оборудвани с модерна технология.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Glass

## Размери на лампата

- Височина: 10,4 cm
- Ширина: 6 cm

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 15 000 h

**Параметри на околната среда**

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

**Характеристики на светлината**

- Индекс на цветоподаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 1055 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина

**Разни**

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

**Други характеристики**

- Ефикасност: 124 lm/W

**Информация за опаковката**

- EAN: 8718699665302
- EOC: 871869966530200
- Заглавие на продукта: LED classic 75W A60 E27 WWCLND1PF/SRT4

**Потребявана електроенергия**

- Фактор на мощността: 0.52
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 8,5 W
- Еквивалент във ватове: 75 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E

**Размери и тегло на продукта**

- Дължина: 10,4 cm

**Технически данни**

- Работна честота: 50-60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 387423

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC - продукт: 8718699665302
- Нето тегло: 0,03 kg
- Брутно тегло: 0,05 kg
- Височина: 15 cm
- Дължина: 6,6 cm
- Ширина: 6,6 cm



Дата на издаване:  
2025-04-19  
Версия: 0.543

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify, Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)