

# PHILIPS

Прозрачна крушка с  
нажежаема жичка 75 W  
A60 E27 x3

LED

2700 K

1055 lm

15 000 ч.



8718699696955



## Проектирани, за да бъдат забелязани

Познати форми, които познавате и обичате. Използват около 80% по-малко енергия от традиционните електрически крушки благодарение на най-новата светодиодна технология за пестене на енергия и са десет пъти по-издръжливи

### Висококачествена светлина

- Топла бяла светлина като от лампа с нажежаема жичка

### Изберете удобен заместител на старите лампи

- С форма и размер като на стандартните крушки с нажежаема жичка

### Изберете устойчиво решение

- Дълготрайни лампи – издържат до 15 години
- Спестява до 80% енергия

### Много повече от осветление

- Незабавно включване

# Акценти

**Топла бяла светлина като от лампа с нажежаема жичка**



Тази лампа има цветна температура от 2700 K, която ви осигурява топла, уютна атмосфера, идеална за почивка. Тази 2700K лампа е идеална за дизайн на домашно осветление.

**Заменя стандартните лампи с нажежаема жичка**



Тази енергоспестяваща стандартна LED лампа впечатлява с красивите си форми и познати размери. Идеален устойчив заместител на традиционните лампи с нажежаема жичка.

**15 000 часа средна продължителност на живот**



С продължителност на живота от 15 000 часа няма да Ви се налага често да сменяте лампите и ще се наслаждавате на перфектно осветление повече от 15 години.

**Спестява до 80% енергия**



Насладете се на енергоспестяването на икономичните светодиоди, без да жертвате качеството на светлината. Моментално спестете над 80% от енергията, като замените съществуващите халогенните или лампи с нажежаема жичка.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Glass

## Размери на лампата

- Височина: 10,4 cm
- Ширина: 6 cm

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 15 000 h

**Параметри на околната среда**

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

**Характеристики на светлината**

- Индекс на цветоподаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 1055 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоподаване/мощност: моментална пълна светлина

**Други характеристики**

- Ефикасност: 124 lm/W

**Информация за опаковката**

- EAN: 8718699696955
- EOC: 871869969695500
- Заглавие на продукта: LED classic 75W A60 E27 WW CL ND3PF/6DIS

**Потребявана електроенергия**

- Фактор на мощността: 0.52
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 8,5 W
- Еквивалент във ватове: 75 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E

**Размери и тегло на продукта**

- Дължина: 10,4 cm

**Технически данни**

- Работна честота: 50-60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 387423

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC - продукт: 8718699696955
- Нето тегло: 0,08 kg
- Брутно тегло: 0,16 kg
- Височина: 14,9 cm
- Дължина: 7,6 cm
- Ширина: 21,6 cm



Дата на издаване:  
2025-04-16  
Версия: 0.705

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)