

PHILIPS

Матирана крушка с
нажежаема жичка 100 W
A60 E27

LED

2700 K

1521lm

15 000 ч.



8718699704162



Топла бяла светлина, без компромис с качеството на осветлението

Познати форми, които познавате и обичате. Използват около 80% по-малко енергия от традиционните електрически крушки благодарение на най-новата светодиодна технология за пестене на енергия и са десет пъти по-издръжливи.

Изберете подходящата светлина за вашия дом

- Идеални за общо осветление на помещението

Много повече от осветление

- Ретро стил, модерна светодиодна технология

Висококачествена LED лампа с издръжливост десетки години

- Проектирана да осигурява комфорт за очите.

Акценти

Идеални за общо осветление



Модерно осветление със стандартни светодиодни лампи от Philips за цялостно осветяване, идеални за общо осветление на помещението.

Ретро стил, модерно LED осветление

Класическите светодиодни лампи са базирани на стандартна енергоспестяваща технология. Вече имате възможност да се радвате на лампи в неповторим ретро стил, оборудвани с модерна технология.

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се види как неподходящото осветление може да натовари очите. При твърде ярка светлина има отблясъци. При твърде мека светлина усещате трептене. Вече можете лесно да осветите света си с LED лампи, проектирани да щадят очите, за да създадете идеална атмосфера в дома си.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Glass

Размери на лампата

- Височина: 10,4 cm
- Ширина: 6 cm

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 15 000 h

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 1521 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Свързана цветна температура (номинална): 2700 K
- Светлинен поток: 1 521 lm
- Стробоскопичен ефект: 0,4
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 144,00 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

Други характеристики

- Ефикасност: 144 lm/W
- Съответствие с RoHS за ЕС: Да

Информация за опаковката

- EAN: 8718699704162
- EOC: 871869970416200
- Заглавие на продукта: LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10

Захранване

- Фактор на мощността (фракция): 0.52

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.52
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 10,5 W
- Еквивалент във ватове: 100 W
- Консумация на електроенергия: 10,5 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): D

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 10,4 cm

Обявени стойности

- Номинален полезен живот: 15 000 h

Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 387431
- Справка за измерване на поток: Sphere
- Стойност на мигане (PstLM): 1
- Честота на линията: 50 to 60 Hz
- Подходящи за димиране: Не
- Фасонка: E27

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8718699704162
- Нето тегло: 0,03 kg
- Брутно тегло: 0,05 kg
- Височина: 12 cm
- Дължина: 6,6 cm
- Ширина: 6,6 cm



Дата на издаване:
2025-04-19
Версия: 0.408

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com