

# PHILIPS

Осветление за  
вграждане Dive

Осветление за вграждане

2700 К

Бяло

Осветление, подходящо за  
диммиране; водоустойчиво



8718699755720



## Създайте идеалната атмосфера с качествено осветление, подходящо за диммиране.

Създайте перфектното настроение със светодиодно насочено осветление на Philips, с него можете лесно да регулирате светлините си от всекидневна ярка светлина до уютни тонове.

### Допълнете своя интериор

- Декоративно метално покритие

### Светлинен ефект

- Ярък и фокусиран лъч

### Безопасност

- Влагоустойчивост

### Първокласно качество

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите

### Бутон

- Възможност за диммиране

### Издръжливост

- Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

# Акценти

## Декоративно метално покритие

Съвременният метален завършек добавя модерна нотка.

## Ярък и фокусиран лъч

Фокусирайте светлината върху предмети, масата за хранене или друг интериор, за да привлечете вниманието към конкретни стилове.

## Влагоустойчивост

Влагоустойчивост означава, че можете спокойно да използвате този продукт в бани, кухни, балкони и други пространства, в които има влага.

## Eyecomfort

Лошото качество на светлината може да напегне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблясък, цветоподаване и регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна светлина, а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на

светлина, мощност и цветност през повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

## Възможност за димиране

Позволява да промените настроението, като понижавате нивата на яркост на LED лампата, от ярка бяла светлина до уютно осветление – точно както традиционните лампи.

## Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

Светодиодната технология Philips удължава живота на продукта до 15 000 часа

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

## Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал, Пластмаса

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 10 000

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

## Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 36 градус(а)
- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветоподаване (CRI): 80

## Разни

- Специално предназначено за: Баня, Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за вграждане
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, Водоустойчивост

## Други характеристики

- Ток през лампата: 31 mA
- Ефикасност: 58 lm/W

**Размери и тегло на продукта**

- Нето тегло: 0,114 kg
- Дължина на контура: 7.0 cm
- Ширина на контура: 7.0 cm
- Височина: 5,5 cm
- Дължина: 8,5 cm
- Разстояние при монтаж: 1,5 cm
- Ширина: 8,5 cm

**Сервиз**

- Гаранция: 2 години

**Технически данни**

- Приблизителен експлоатационен срок до: 20 000 h
- Диаметър: 85 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 350
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Да
- LED лампи: Да
- Включена мощност на лампата: 5.5
- IP код: IP65/IP20
- Клас на защита: Клас II

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC – продукт: 8718699755720
- Нето тегло: 0,11 kg
- Брутно тегло: 0,14 kg
- Височина: 9 cm
- Дължина: 7,5 cm
- Ширина: 10,5 cm



Дата на издаване:  
2024-11-21  
Версия: 0.251

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)