

# PHILIPS

Прозрачна крушка с  
нажежаема жичка 60 W  
ST64 E27

LED


2700 K

806lm

15 000 ч.



8718699763053



## Топла бяла светлина, без компромис с качеството на осветлението

Традиционни форми, които познавате и обичате. Те използват около 85% по-малко енергия от традиционните електрически крушки благодарение на най-новата LED енергоспестяваща технология и издържат десет пъти по-дълго.

### Изберете удобен заместител на старите лампи

- С форма и размер като на стандартните крушки с нажежаема жичка

### Изберете подходящата светлина за вашия дом

- Идеални за общо осветление на помещението

### Висококачествена LED лампа с издръжливост десетки години

- Проектирана да осигурява комфорт за очите.

# Акценти

## Заменя стандартните лампи с нажежаема жичка



Тази енергоспестяваща стандартна LED лампа впечатлява с красивите си форми и познати размери. Идеален устойчив заместител на традиционните лампи с нажежаема жичка.

## Идеални за общо осветление



Модерно осветление със стандартни светодиодни лампи от Philips за цялостно осветяване, идеални за общо осветление на помещението.

## Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се види как неподходящото осветление може да натовари очите. При твърде ярка светлина има отблясъци. При твърде мека светлина усещате трептене. Вече можете лесно да осветите света си с LED лампи, проектирани да щадят очите, за да създадете идеална атмосфера в дома си.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Glass

## Размери на лампата

- Височина: 14 cm
- Ширина: 6,4 cm

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 15 000 h

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

## Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 806 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 827 | CCT of 2700K

## Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

#### Други характеристики

- Ефикасност: 115 lm/W

#### Информация за опаковката

- EAN: 8718699763053
- EOC: 871869976305300
- Заглавие на продукта: LED classic 60W ST64 E27 WW CL ND RFSRT4

#### Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.51
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 7 W
- Еквивалент във ватове: 60 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E

#### Размери и тегло на продукта

- Дължина: 14 cm

#### Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 1825163

#### Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8718699763053
- Нето тегло: 0,04 kg
- Брутно тегло: 0,07 kg
- Височина: 17,7 cm
- Дължина: 7 cm
- Ширина: 7,5 cm



Дата на издаване:  
2025-04-19  
Версия: 0.298

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.